



Pentura Mini LED: regleta ultrafina

Pentura Mini LED

Pentura Mini LED es una regleta extremadamente fina que ofrece las ventajas de ahorro energético de la tecnología LED junto con un excelente rendimiento de iluminación: luz uniforme con excelente reproducción cromática. Pentura Mini LED es muy fácil de instalar, incluso en espacios muy limitados, como debajo de las estanterías en tiendas o encima de encimeras y puntos de trabajo en el hogar o la oficina. Gracias a su controlador e intercableado integrados, el tiempo de instalación es mínimo. Se suministra el cable de alimentación, los clips de montaje y los accesorios de conexión. Los remates finos minimizan los puntos negros entre unidades, lo cual permite al consumidor crear una línea de luz continua.

Beneficios

- Regleta LED ultrafina
- Con el ahorro energético de la tecnología LED
- Fácil de instalar; se suministra con un kit completo de accesorios

Características

- Diseño minimalista y discreto
- Controlador e intercableado integrados
- Difusor de policarbonato
- Opción de temperatura de color de 3000 y 4000 K
- Disponible en longitudes de 300, 600, 900 y 1200 mm
- Está disponible una versión sin carril con interruptor de encendido/apagado

Aplicaciones

- Iluminación de cornisas
- Iluminación bajo vitrina
- Iluminación bajo estanterías
- Iluminación bajo mostrador

Especificaciones

Pentura Mini LED

Tipo	BN130C
Lámpara	Módulo LED no sustituible
Potencia	4 a 14 W (según versión)
Ángulo del haz	Haz ancho (120°)
Flujo lumínico	300 a 1200 lm (según versión)
Temperatura de color correlacionada	3000 o 4000 K
Índice de reproducción del color	> 80
Vida útil media L70B50	40.000 horas
Vida útil media L80B50	30.000 horas
Vida útil media L90B50	15.000 horas
Índice de fallos del controlador	1,5% en 5000 horas
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	-15 a +35°C

Controlador	Incorporado
Tensión de red	230 o 240 V / 50-60 Hz
Regulación	No
Material	Carcasa: aluminio extruido Difusor: policarbonato, opal Tapas finales: policarbonato, blanco Clips de sujeción: acero inoxidable
Color	Carcasa de aluminio pulido y tapa y remates blancos
Conexión	Conector (incluido)
Instalación	Individual o lineal; la luminaria se inserta en brazos de montaje en techo previamente atornillados Cableado pasante posible (incluido)
Accesorios	Clips para techo, conector eléctrico y conector y cable para cableado pasante incluidos en la caja

Detalles del producto

End-caps with integrated connector parts



Luminaires mounted in line



Side view, male connector part



Pentura Mini LED BN132C, length 900 mm



Pentura Mini LED BN132C, length 1200 mm



Mounting accessories included in the box



Pentura Mini LED

Detalles del producto

Fly-wire connection



Pentura Mini LED BN133C, length
600 mm

