



Helios LED – modern design kombinerat med effektiviteten hos LED

Helios LED

Helios LED ger stora energibesparingar utan att inverka på den befintliga stilen på armaturen vid till exempel renoveringsprojekt. Designen symboliserar den olympiska elden och gör armaturen mycket dekorativ. Den passar överallt i staden. Helios LED ger ett behagligt indirekt vitt ljus. Den bländar inte tack vare den interna optiska ljusspridaren, och den har de allra senaste funktionerna för ljusreglering.

Fördelar

- Visuell komfort – bländar inte
- Energibesparande LED-lösningar

Funktioner

- Behagligt vitt ljus
- Kompatibel med moderna driftdon
- Slagtåligt material
- Dekorativ design

Användning

- Bostadsområden
- Affärscentra
- Torg och parker
- Parkeringshus
- Cykel- och gångbanor

specifikationer

Helios LED

Armatur	BPS900
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt	35 upp till 53 W beroende på konfiguration
Ljusflöde	1 998 upp till 3 015 lm
Ljusutbyte	Upp till 62,2 lm/W
Korrelerad	Varmvitt: 3 000 K
färgtemperatur	Neutralvitt: 4 000 K
Färgåtergivningindex	>80
Bibehållet ljusflöde – L80F10	60 000 timmar vid 25 °C
Temperaturintervall vid drift	–30 till +25 °C
Driver	Inbyggd (LED-enhet med inbyggt driftdon)
Nätspänning	220–240 V/50–60 Hz
Ingående ström	80 A/150 µs
Ljusreglering	LumiStep DynaDimmer AmpDim StarSense RF

Styrsystem	1–10 V
Optik	Symmetrisk
Optik element	Ljusspridarelement
Material	Armaturhus: polykarbonat, klar Skydd och stolpgränssnitt: aluminium Ljusspridare: PMMA
Färg	Skydd och stolpgränssnitt: grå (GR)
Underhåll	Verktyg krävs för installation av armatur
Installation	Montage på stolptopp eller med väggfäste Ø 166 mm armaturstolpe, levereras med 4 m förmonterad kabel Rekommenderad montagehöjd: 3–4,5 m Standardvinkel för stolptoppsmontage: 0° Max SCx: 0,21 m²

Versions



Tillbehör



Ordercode 00356600

