



Přepínejte světelné nastavení bez výměny žárovek

SceneSwitch LEDbulbs

Některé situace vyžadují studené osvětlení, pro jiné je zase vhodná příjemná teplá záře. Se žárovkami Philips SceneSwitch LEDbulb můžete nastavovat různá osvětlení prostřednictvím jediné žárovky. A nepotřebujete stmívač! Optimalizujte své osvětlení pro relaxaci, koníčky, odpočinek nebo práci. Stačí přepnout spínač. A to vše s existujícím spínačem! Není třeba žádná další instalace.

Výhody

- Několik světelných nastavení v jedné žárovce
- Systém Plug and play
- Vestavěný paměťový čip

Vlastnosti

- Jednoduše vytvoříte svou vlastní scénu pomocí jedné žárovky. Stačí použít váš existující spínač
- Není vyžadován stmívač ani žádná další instalace
- Automatická paměť: automaticky obnovte své poslední nastavení

Aplikace



- Použití v interiérech v otevřených svítidlech (s otevřenou či vzduchovou mezerou nejméně 10 mm)
- Zvýrazňující a obecné osvětlení (například hotely, obchody a kanceláře)

SceneSwitch LEDbulbs

Versions



Rozměrové výkresy




Product	D	C
LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	71,1 mm	139,1 mm
LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	71,1 mm	139,1 mm

Product	D	C
LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	61 mm	111 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT	35,5 mm	106 mm

SceneSwitch LEDbulbs

Rozměrové výkresy



Product	D	C
LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6	61 mm	111 mm

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
------------------------------------	----

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Napětí (jmen.)	220-240 V
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

General Information

Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
-----------------------------	---------

Light Technical

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	- K
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
58884001	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6	8 kWh
70679400	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	14 kWh
70683100	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	14 kWh
80975400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT	5 kWh
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	8 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon (nom.)
58884001	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6	60 W	8, 5, 2 W
70679400	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	100 W	14, 7, 3,5 W
70683100	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	100 W	14 W

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon (nom.)
80975400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT	-	5, 2,5, 1 W
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	60 W	8 W

General Information

Order Code	Full Product Name	Patice	Cyklus přepínání
58884001	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6	E27	100 000x

Order Code	Full Product Name	Patice	Cyklus přepínání
70679400	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	E27	100 000x

SceneSwitch LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Cyklus	
		Patice	přepínání
70683100	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	E27	100 000x
80975400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT	E14	20 000x

Order Code	Full Product Name	Cyklus	
		Patice	přepínání
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	E27	100 000x

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací		Světelný tok (jmen.)
		úhel (jmen.)	Kód barvy	
58884001	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6	-	827/825/822	806-320-80 lm
70679400	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	150 °	827/825/822	1521/600/150 lm
70683100	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	150 °	827/840	1521 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací		Světelný tok (jmen.)
		úhel (jmen.)	Kód barvy	
80975400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT	-	827/825/822	470-180-90 lm
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	-	827/840	806 lm




Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Úprava	Tvar
		žárovky	žárovky
58884001	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6	Mléčná	A60
70679400	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	Mléčná	A67
70683100	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	Mléčná	A67

Order Code	Full Product Name	Úprava	Tvar
		žárovky	žárovky
80975400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT	-	B35
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	Mléčná	A60

Temperature

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
		58884001
70679400	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	90 °C
70683100	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	90 °C
80975400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT	65 °C
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	85 °C



SceneSwitch LEDbulbs

