



Philips Lámparas LED SceneSwitch

LEDbulbs SceneSwitch

Algunas situaciones requieren una luz fría, en otras es más aconsejable el ambiente de una luz cálida acogedora. Con las Philips Lámparas LED SceneSwitch puede disponer de distintos ajustes de iluminación con solo una bombilla. Además, no se necesita regulador. Optimice su iluminación para relax, hobbies, ocio o trabajo. Con solo pulsar un interruptor. Funciona con el interruptor que ya tiene. No se requiere instalación adicional.

Beneficios

- Varias configuraciones de luz en una lámpara
- Plug and play
- Chip con memoria integrada

Características



- Crea tu propia escena con una lámpara, utilizando sencillamente el interruptor de la luz existente
- No se necesita regulador ni una instalación adicional
- Memoria automática: recupera automáticamente la última configuración

Aplicaciones



- Aplicaciones de interior en luminarias abiertas (con un hueco para el aire de 10 mm como mínimo)
- Iluminación general y de acento (hoteles, tiendas y oficinas...)

LEDbulbs SceneSwitch

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

LEDbulbs SceneSwitch

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje (nom.)	220-240 V
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Información general

Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	20000X

Datos técnicos de la luz

Código de color	827/825/822
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700, 2500, 2200 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara	Transparente
-----------------------	--------------

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	65 °C
---------------------------	-------

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	8 kWh
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 kWh

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Potencia (Nom.)
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	7,5, 3, 1,6 W

Order Code	Full Product Name	Potencia (Nom.)
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5, 2,5, 1 W

Información general

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	E27

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	E14


Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso (nom.)
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	806-320-150 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso (nom.)
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	470-180-90 lm

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	A60
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	B35



LEDbulbs SceneSwitch

