



# Vaihda tunnelmaa ja valaistusasetuksia vaihtamatta lamppuja

## SceneSwitch-LED-lamput

Tietyt tilanteet vaativat viileää valoa, toiset taas lämmintä ja miellyttävää hehkua. Philipsin SceneSwitch-LED-lampuissa on useita valaistusasetuksia yhdessä lampussa. Niitä on saatavana pallokupu-, kynttilä- tai spottilamppuna. Lamput eivät tarvitse himmennintä. Valaistus voidaan optimoida rentoutumiseen, harrastuksiin, vapaa-aikaan tai työhön sopivaksi yksinkertaisesti katkaisinta painamalla. Jo olemassa olevia katkaisimia voidaan käyttää, joten uusia sähköasennuksia ei tarvita.

### Hyödyt

- Luo oma valaistus ja tunnelma yhdellä lampulla käyttämällä jo olemassa olevaa katkaisijaa
- Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita
- Automaattimuisti: muistaa automaattisesti edellisen asetuksen

### Ominaisuudet


- Luo oma valaistuksesi yhdellä lampulla käyttämällä jo olemassa olevaa katkaisijaa
- Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita
- Automaattimuisti: muistaa automaattisesti edellisen asetuksen

### Käyttökohteet




- Avoimet sisävalaisimet (joissa on vähintään 10 mm:n avoin/vapaa ilmarako)
- Korostus- ja yleisvalaistus (esimerkiksi hotelleissa, myymälöissä ja toimistoissa)

# SceneSwitch-LED-lamput

## Versions



## Mittapiirros




Product	D	C
LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	61 mm	111 mm

Product	D	C
LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	71,1 mm	139,1 mm

Product	D	C
LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	61 mm	111 mm

# SceneSwitch-LED-lamput

## Mittapiirros



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	60 mm	104 mm

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL) A+

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

### Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus 50–60 Hz

Jännite (nim.) 220–240 V

Syttymisaika (nim.) 0,5 s

### Yleistä tietoa

Kanta E27

Nimelliskäyttöikä (nim.) 15000 h

Nimellinen käyttöikä (h) 15000 h

### Valon tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (nim.) 80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) 70 %

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	8 kWh
70679401	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	14 kWh
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	8 kWh
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	8 kWh

### Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaa teholtaan
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	60 W
70679401	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	100 W

Order Code	Full Product Name	Vastaa teholtaan
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	-
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	60 W

### Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kytentäjäjakso
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	100000X
70679401	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	100000X

Order Code	Full Product Name	Kytentäjäjakso
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	20000X
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	100000X

### Valon tekniset tiedot

## SceneSwitch-LED-lamput

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Värikoodi	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen)
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	-	827/825/822	-	-
70679401	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	150 °	827/825/822	-	-
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	-	827/825/822	-	-

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Värikoodi	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen)
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	-	827/840	806 lm	806 lm

### Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun viimeistely	Hehkulampan muoto
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	Huurrettu	A60
70679401	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	Huurrettu	A67

Order Code	Full Product Name	Lampun viimeistely	Hehkulampan muoto
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	Kirkas	A60
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	Huurrettu	A60

### Lämpötila

Order Code	Full Product Name	T-kotelo, maksimi (nim.)
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	80 °C
70679401	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	90 °C
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	65 °C
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	85 °C

