



# Changez d'ambiance lumineuse sans remplacer vos lampes

## Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les ampoules LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer d'ampoule. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

### Avantages

- Différents paramètres d'éclairage dans une seule lampe
- Prêt à l'emploi
- Puce mémoire intégrée

### Fonctions

- Créez votre propre ambiance avec une lampe, simplement en utilisant votre interrupteur actuel
- Aucun variateur ni aucune installation supplémentaire nécessaire
- Mémorisation automatique : rappelez automatiquement votre dernière configuration

### Application

- Applications en intérieur avec des luminaires ouverts (avec un espace d'air d'un min. de 10 mm)
- Éclairage d'accentuation et général (par ex. dans les hôtels, les bureaux et les magasins)

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Versions





Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27  
NDFrosted



LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW  
CL ND 1SRT

Schéma dimensionnel



| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 | 60 mm | 104 mm |



| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 | 60 mm | 104 mm |

# Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

| Informations générales                           |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Culot                                            | E27         |
| Durée de vie nominale (heures)                   | 15'000 h    |
| Nombre de cycles d'allumage                      | 20'000      |
| Durée de vie nominale                            | 15'000 h    |
| Données techniques de l'éclairage                |             |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 2700 K      |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80          |
| Code couleur                                     | 827/825/822 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %        |
| Fonctionnement et électricité                    |             |
| Fréquence d'entrée                               | 50 à 60 Hz  |
| Fréquence linéaire                               | 50 to 60 Hz |
| Consommation électrique                          | 1.6 W       |
| Heure de démarrage (nom.)                        | 0.5 s       |
| Température                                      |             |
| Température maximale du produit (nom.)           | 65 °C       |
| Commandes et gradation                           |             |
| Variation de l'intensité lumineuse               | Non         |
| Mécanique et boîtier                             |             |
| Forme de la lampe                                | A60         |
| Approbation et application                       |             |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h               | 8 kWh       |

## Mécanique et boîtier

| Order Code | Full Product Name                        | Finition ampoule |
|------------|------------------------------------------|------------------|
| 26396300   | LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 | Dépoli           |
| 77213001   | LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 | Transparent      |



## Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

