



# Diversi scenari luminosi con una sola lampadina

## SceneSwitch LEDbulbs

Determinate situazioni richiedono una luce fredda, mentre in altre è preferibile scegliere una luce soffusa calda. Con le lampadine LED Philips SceneSwitch potrai ottenere diversi scenari luminosi con una sola lampadina: scegli tra la forma a goccia, a oliva, o il faretto. Non avrai bisogno di dimmer! Ottimizza l'illuminazione per il relax, gli hobby, il divertimento o il lavoro. Dovrai solo utilizzare l'interruttore. Quello che hai già! Non importa quale lampadina SceneSwitch sceglierai perché sono tutte flessibili, con varie impostazioni di illuminazione. Inoltre, funzionano tutte con l'interruttore esistente. Non è necessaria nessun'altra installazione.

### Vantaggi

- Più impostazioni di luce in un'unica lampada
- "Plug-and-play"
- Chip di memoria integrato

### Caratteristiche

- Basta utilizzare l'interruttore esistente per creare atmosfere personalizzate con una sola lampada
- Non è necessario installare dimmer o altre apparecchiature
- Memorizzazione automatica: per richiamare automaticamente le ultime impostazioni

### Applicazione




- Applicazioni per interni in apparecchi aperti (con uno spazio aperto/libero di min. 10 mm)
- Illuminazione d'accento e generale (ad esempio, hotel, punti vendita e uffici)

# SceneSwitch LEDbulbs

## Versions



## Disegno tecnico



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	60 mm	104 mm

Product	D	C
LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	71,1 mm	139,1 mm
LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	71,1 mm	139,1 mm

Product	D	C
LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	61 mm	111 mm

# SceneSwitch LEDbulbs

## Disegno tecnico



Product	D	C
LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	61 mm	111 mm

### Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A+

### Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

### Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione (Nom) 220-240 V

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

### Informazioni generali

Attacco E27

Durata nominale (Nom) 15000 h

### Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa dei colori (Nom) 80

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

### Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	8 kWh
70679400	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	14 kWh
70683100	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	14 kWh
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	8 kWh
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	8 kWh

## Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	60 W	8-5-2 W
70679400	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	100 W	14/7/3.5 W
70683100	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	100 W	14 W

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	-	7.5-3-1.6 W
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	60 W	8 W

## Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione on/off
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	100.000 X

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione on/off
70679400	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	100.000 X

## SceneSwitch LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione on/off
70683100	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	100.000 X
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	20.000 X

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione on/off
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	100.000 X

### Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	-	827/825/822	2700/2500/2200 K	806-320-80 lm
70679400	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	150°	827/825/822	2700/2500/2200 K	1521/600/150 lm
70683100	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	150°	827/840	2700/4000 K	1521 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/6	-	827/825/822	2700/2500/2200 K	806-320-150 lm
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	-	827/825/822	2700/2500/2200 K	806-320-150 lm
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	-	827/840	2700/4000 K	806 lm


### Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	Smerigliata	A60
70679400	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	Smerigliata	A67
70683100	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	Smerigliata	A67

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	Trasparente	A60
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	Smerigliata	A60

### Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	80 °C
70679400	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	90 °C
70683100	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	90 °C
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	65 °C
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	85 °C



## SceneSwitch LEDbulbs

