



Zmieniaj ustawienia bez zmiany lamp

Żarówki LED SceneSwitch

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera ciepłego blasku. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać kilka ustawień oświetlenia, korzystając z tej samej żarówki. I nie potrzeba ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

Korzyści

- Jedna lampa, wiele ustawień oświetlenia
- Instalacja metodą plug&play
- Wbudowany układ pamięci

Cechy

- Stwórz odpowiedni nastrój dzięki jednej lampie, korzystając z posiadanego łącznika
- Nie wymaga regulatora ani żadnej dodatkowej instalacji
- Automatyczne zapamiętywanie: automatycznie przywołanie ostatniego ustawienia

Zastosowanie

- Wewnątrz pomieszczeń w otwartych oprawach (odstęp między kloszem a oprawą co najmniej 10 mm)
- Oświetlenie akcentujące i ogólne (np. hotele, sklepy, biura itd.)

Żarówki LED SceneSwitch

Wersje



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted





LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW
CL ND 1SRT



LEDbulb Classic 40W E14 B35 WW
CL ND

Rysunki techniczne




Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

Żarówki LED SceneSwitch

Rysunki techniczne



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Informacje ogólne

Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h

Dane techniczne oświetlenia

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Kod barwy	827/825/822
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	E27
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	E27
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	E14

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	1,6 W
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	1,6 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	1 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	Matowy	A60
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Przezroczyste	A60

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	Przezroczyste	B35

Żarówki LED SceneSwitch

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	8 kWh
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RFISRT4	8 kWh
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 kWh

