



LED Step-Light BWG150: iluminación de paisaje fiable para una vida urbana armoniosa

Luz LED de peldaño

Las personas desean crear una atmósfera agradable alrededor de su propiedad; algo que capte la atención de los visitantes, los haga sentir bien y con ganas de regresar. Les gustaría poder crear un ambiente atractivo con una calidad de iluminación optimizada y un costo mínimo. Esta solución LED asequible post-top combina varios LED de baja potencia y un controlador integrado para brindar una proyección asimétrica confortable y satisfacer las necesidades de tu paisaje.

Beneficios

- Solución LED asequible con efecto de iluminación asimétrica confortable
- Diseño sólido e instalación fácil
- Ecológico: no contiene sustancias peligrosas (sin mercurio, sin plomo) o UV

Características

- Fuente de luz LED de luz blanca de baja potencia, disponible en opciones de blanco cálido (3000 K) o blanco neutro (4000 K)
- Controlador integrado y caja de montaje equipada
- Elección de colores para la carcasa de aluminio (gris oscuro RAL7043, gris claro RAL9006)
- Vida útil prolongada de 25 000 horas (un 70 % lm de mantenimiento lumínico a Tc = 25 °C)
- Protección IP67

Luz LED de peldaño

Aplicaciones

- Parques y jardines
- Plazas
- Áreas residenciales

Especificaciones

Tipo	BWG150
Fuente de luz	36 x LED-LB
Color de la luz	Blanco cálido, 3000 K Blanco neutro, 4000 K
Consumo de energía	< 4 W
Corriente del controlador	20 mA
Corriente de irrupción	0,04 A
Fuente de alimentación/datos	220-240 V/50-60 Hz
Controlador	Integrado en caja de controlador independiente
Óptica	Asimétrica
Conexión	Conector con fijación a presión en 3 polos que admite cables de 3 núcleos x 1,0 mm

Prensables	1 x M16
Material	Carcasa: aluminio moldeado a presión Difusor: policarbonato Junta: goma de silicona, resistente al calor
Color	Gris, RAL 7043 Aluminio, RAL 9006
Instalación	Montaje empotrado en pared Temperatura de funcionamiento: -20°C < T
Mantenimiento	No se requiere limpieza interna
Vida útil	25000 horas, un 70% de mantenimiento lumínico a T
Observaciones	No se puede ajustar

Versions



LED Step light BWG150

