



LED Step-Light BWG150 – Reliable landscape lighting for harmonious city living

LED Step-Light

People want to create a pleasant atmosphere around their property – something that will catch visitors' attention, make them feel good and want to come back again. They would like to be able to create an appealing ambience with optimized-quality lighting at minimum cost. Combining reliable low-power LEDs and an integrated driver, this affordable post-top LED solution delivers a comfortable asymmetric footlight to meet your landscaping needs.

Преимущества

- Affordable LED solution with comfortable asymmetric lighting effect
- Robust design and easy installation
- Environmentally friendly: no hazardous substances (no mercury, no lead) or UV

Характеристики

- Low-power white-light LED light source, available in a choice of warm white (3000 K) or neutral white (4000 K)
- Integrated driver and equipped mounting box
- Choice of colors for aluminum housing (dark grey RAL7043, light grey RAL9006)
- Long lifetime of 25,000 hours (70% lumen maintenance @ Tc = 25°C)
- IP67 protection

Применение

- Parks and gardens
- Squares, plazas
- Residential areas

LED Step-Light

Versions



LED Step light BWG150

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK08
--	------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Общая информация

Маркировка CE	CE mark
Тип оптического плафона/линзы	PC-UV
Драйвер в комплекте	Yes
Знак пожароопасности	F
Код лампового семейства	LED-LP
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	55 lm
-----------------------	-------

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света
910403302002	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006	Теплый белый 830
910403307602	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006	Нейтральный белый 740
910403314101	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 7043	Теплый белый 830
910403314401	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 7043	Нейтральный белый 740

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи
910403302002	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006	3000 K	>80
910403307602	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006	4000 K	>70

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи
910403314101	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 7043	3000 K	>80
910403314401	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 7043	4000 K	>70

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
910403302002	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006	Aluminum and white
910403307602	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006	Aluminum and white

Order Code	Full Product Name	Цвет
910403314101	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 7043	Dark gray
910403314401	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 7043	Dark gray

LED Step-Light



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2020, Ноябрь 18 – Данные для изменения