



灵智 LED 嵌入式灯具 BBG150/151/152——为 和谐城市提供可靠优质的 景观照明

灵智 LED 台阶灯

人们希望创造为自己的城市创造和谐愉悦的景观，让游客流连忘返。他们希望通过有限的预算来创造最佳的照明效果。集成低功率 LED 颗粒和驱动，灵智系列 LED 灯具为用户提供符合他们预期 LED 照明解决方案。

优点

- 可靠性高
- 照明效果佳
- 易于安装
- 无毒无害

特点


- 低功率 LED 颗粒，3000K、4000K 色温可选
- 集成驱动和安装预埋盒
- 银灰色 RAL9006 和深灰色 RAL7043 可选
- 25000 小时 70% 光通维持率
- IP67 防护等级

应用

- 公园、广场、住宅区

灵智 LED 台阶灯

Versions



LED Step light BWG150

应用	
机械冲击保护代码	IK08
控制调光	
可调光	否
基本信息	
CE 标志	CE 标识
光罩/透镜类型	PC-UV
包含的驱动器	是
可燃性标志	F
灯具系列代码	LED-LP
可更换光源	否
设备组件数	1 unit
初始性能	
初始光通量	55 lm

基本信息

Order Code	Full Product Name	光源颜色
910403302002	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006	830 暖白色
910403307602	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006	740 中性白色
910403314101	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 7043	830 暖白色
910403314401	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 7043	740 中性白色

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始显色指数	Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始显色指数
910403302002	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006	3000 K	>80	910403314101	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 7043	3000 K	>80
910403307602	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006	4000 K	>70				

