



Smart Balance FFS, SpaceWise – birden çok avantaj, açıkta veri kablosu yoktur

Smart Balance FFS, SpaceWise

Philips SpaceWise ile müşteriler kontrol sisteminin; enerji tasarrufu, görsel konfor ve kişisel kontrol gibi gerçek avantajlarından, kablolu bir altyapı oluşturmaya gerek kalmadan yararlanabilir.

Faydaları

- Açıkta kablo olmadan görsel konfor ve enerji tasarruflarından yararlanmak için
- Uzaktan kumanda ile kolay işleme alma
- Bağlanan armatürlerle çalışma alanlarında serbestlik ve esneklik

Özellikler

- Armatürlerde kablolu bir alıcı vardır ya da armatürler yan armatür olarak kablolu bir alıcıya bağlıdır
- Bir uzaktan kumanda kullanarak, armatürler kolayca bir ağa bağlanabilir
- Ek ağlar tanımlanabilir; belirli bir ağa ait tüm armatürler aynı şekilde davranır
- Oda içi ya da açık plan alanlardaki tüm armatürler bir ağda bağlanabilir
- Kablolu ağ Bina Yönetim Sistemine bağlanabilir

Uygulama

- Ofis/bağlantılı aydınlatma

şartlar

Tip	FS484F (SWZ model)
Işık kaynağı	Philips Fortimo LED Line 1R

Güç	100 W
Işın açısı	102°

Smart Balance FFS, SpaceWise

Işık akısı	12.500 lm
Renk Sıcaklığı	4000 K
Renksel Geriverim	> 80
İndeksi	
Ortalama kullanım ömrü L70B50	70.000 saat
Ortalama kullanım ömrü L80B50	50.000 saat
Ortalama kullanım ömrü L90B50	25.000 saat
Sürücü arıza oranı	5000 saat başına %1
Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +40 °C

Sürücü	Entegre
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Dimleme	Entegre
Denetim sistemi girişi	DALI
	Zigbee
	Merkezi olmayan
Malzeme	Başlık ve direk: vernikli alüminyum
	Taban: vernikli çelik
Renk	Beyaz (WH), RAL9003 uyumlu
Optik sistem	Mikro lensli optik, şeffaf akrilat (ACC-MLO)
Bağlantı	Kablo, uzunluk 250 cm, CEE7 (CCE) fişli
Kurulum	Aydınlatma armatürü şebeke fişiyle önceden kablolanmış halde gelir
Açıklamalar	Bir sistem olarak sipariş edilebilir

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



SmartBalance-
FS484F_ACL_SWZ_GR-DP01.tif



Tüm modellerde akrilat mikro-lens
optik bulunur



Armatür tabanlı



SmartBalance-
FS484F_ACL_SWZ_WH-DP02.tif



Armatür tabanlı



Armatür tabanlı

ÜRÜN BİLGİLERİ



Armatür başlığı ve direk arası bağlantı



SmartBalance SpaceWise FS484F FFS armatürü



SmartBalance SpaceWise FS484F FFS armatürü, ActiLume ile



Ayrı anahtarlama ve dimleme için dokunmatik tuşlar



ActiLume armatür tabanlı sensör, müdahale olmadan gün ışığı regülasyonunu ve dimleme işlemlerini sağlar

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Maksimum dim seviyesi	1%
Rastgele anahtara uygun	Evet

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime karşı koruma sınıfı	IP40

Kontroller ve Dimming

Karartılabilir	Evet
----------------	------

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	-
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Optik kapak/lens türü	MLO
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC plus mark
Alev alma işareti	F
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Lamba ailesi kodu	LED125S
Yerleşik kontrol	SWZ
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat birimi sayısı	2 units
Işık kaynağı sayısı	1
Optik sistem türü	No
Ürün Ailesi Kodu	FS484F

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Başlangıçtaki ışık akışı	12500 lm
Işık akışı toleransı	+/-10%

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	White
------	-------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı
11084100	FS484F LED125S/840 PSD-T SWZ ACL WH	220 to 240 V
11085800	FS484F LED125S/840 PSD-T SWZ CCH WH	220-240 V

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	Başlangıç giriş gücü
11084100	FS484F LED125S/840 PSD-T SWZ ACL WH	137 lm/W	91 W

Order Code	Full Product Name	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	Başlangıç giriş gücü
11085800	FS484F LED125S/840 PSD-T SWZ CCH WH	139 lm/W	90 W

