



CitySoul gen2 – o identitate versatilă

CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 este una dintre cele mai versatile și inspirate familii de produse de iluminat stradal urban proiectate de Philips până în prezent. Această gamă de produse deosebit de eficiente asigură niveluri de iluminat excelente, asigurând și o ambianță adecvată pentru toate domeniile de utilizare urbane, de la suburbii până în centrul orașului. Prin modernizarea caracterului modular al familiei CitySoul și adăugarea de inovații precum Lyre și suportul Accent, Philips a transformat această gamă de produse în setul de instrumente ideal pentru fiecare context urban.

Designul este mai plat, complet rotund, iar tranzițiile cu știfturi și suport sunt complet aliniată, oferind peisajului urban o identitate coerentă, elegantă și discretă. Proiectat în jurul motorului său LED, CitySoul gen2 este extrem de eficient și de simplu de întreținut. Acesta este oferit în două variante dimensionale și este adecvat pentru montajul de tip intrare din lateral, peste stâlp, catenar și suspendat.

Beneficii

- Un set de instrumente de iluminat UrbanStyling proiectat pentru numeroase aplicații urbane diferite
- Corpurile de iluminat, suporturile și stâlpii sunt proiectate ca un concept integrat unic, pentru asigurarea coerenței
- Rezistent la schimbări datorită excelentelor performanțe de iluminat și calității produselor

CitySoul poles and brackets

Caracteristici

- O gamă variată de seturi elegante, dedicate și complete, inclusiv stâlpi și suporturi, o opțiune înclinabilă, versiuni duble cu montaj peste stâlp și catenare
- Diferite caracteristici, pentru a oferi cel mai eficient și confortabil nivel de iluminare
- Compatibil cu toate comenzile de iluminare standard și avansate de la Philips
- Întreținere ușoară la locație
- Compatibil cu gama existentă de stâlpi și suporturi CitySoul Flip, Morph, Jump, Sweep

Cerere

- Centrul orașului
- Parcuri și piețe
- Drumuri și străzi
- Zone comerciale

Specificații


Tipul	JRP533 (braț lîră) JRP534 (știft accent) JRP532 (știft dublu în vârful stâlpului) JGP530 (braț la est) JRP531 (braț grafic) JSP532 (braț în curbă dreapta) YHB530 (stâlp lîră dedicat)	Observații	Precablaș posibil pentru: Montaj pe perete/suspendat sau catenar (C2K, cablu de 1,65 m) Alte configurații (C8K, cablu de 6 m, C10K, cablu de 10 m, C14K, cablu de 14 m)
Materialul	JRP533 (braț lîră): aluminiu JRP534 (știft accent): aluminiu JRP532 (știft dublu în vârful stâlpului): aluminiu JGP530 (braț la est): aluminiu JRP531 (braț grafic): oțel JSP532 (braț în curbă dreapta): oțel YHB530 (stâlp lîră dedicat): oțel		
Culoarea	Gri foarte închis Philips (apropiat de RAL7043) Gri argintiu satinat (apropiat de RAL9006) Alte culori RAL și AKZO Futura sunt disponibile la cerere		
Întreținerea	Prin partea inferioară, prin deschiderea carcasei cu 1 șurub (Torx T20)		
Montare	BPP530: montare în vârful stâlpului: Ø 60 – 76 mm BRP530: montare pe braț: Ø 42 – 60 mm BPP532: braț lîră dedicat: Ø 60 – 76 mm BPP531: montare în vârful stâlpului: Ø 60 – 76 mm BRP531: montare pe braț: Ø 42 – 60 mm JRP532: Ø 60 mm JRP533: Ø 60 mm JRP534: Ø 60-76 mm JGP530: Ø 76 mm JRP531: Ø 76 mm JSP532: Ø 76 mm Înălțimea de montaj recomandată: între 4 și 14 m Înălțime recomandată pentru montare lîră: 4 – 5 m Unghi de înclinație reglabil: posibil cu știft de montaj specific MBA sau 76PA Temperatura de funcționare: - 20 până la + 35 °C Max SCx: se va stabili ulterior m2		

CitySoul poles and brackets

Versions




CitySoul gen2 Brackets East -
1000 mm - 2° - RAL color




Detalii produs



2D rendering CitySoul gen2
Bracket - Lyre



2D rendering CitySoul gen2
Bracket - Accent



EAST-DPP.jpg

General Information

Order Code	Full Product Name	Marcaj CE	Cod familie de produse
61257600	JRP533 MBP-S 60 DGR	CE mark	JRP533
61269900	JRP534 MBP DGR	CE mark	JRP534

Order Code	Full Product Name	Marcaj CE	Cod familie de produse
93707500	JGP530 MBP-S 1000 76 RAL	CE mark	-
38200100	JGP530 MBP-T 1000 76 RAL	-	-

CitySoul poles and brackets

