



Ocean masten en uithouders – Elegantie en vloeiende vormen

Ocean masten en uithouders

Een van de belangrijkste kenmerken van de Ocean-familie, onderdeel van de UrbanStyling-benadering van Philips, is de totale oplossing die hij biedt voor gemeenten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en verlichtingsontwerpers. Stedelijke verbeteringen kunnen alleen worden gerealiseerd wanneer zowel de armaturen als de ondersteuning deel uitmaken van een integraal concept. Daartoe omvat de Ocean-familie een reeks specifieke masten en uithouders die consistent zijn met de visuele stijl van de Ocean Road LED- en Ocean Ambiance LED-armaturen.

Voordelen

- Brede keuze aan combinaties van masten, uithouders en armaturen, passend bij verschillende stedelijke situaties
- Samenhangende, kenmerkende vormgeving door de hele stad

Kenmerken

- Perfecte integratie van Ocean-armaturen met speciale masten en uithouders
- Een 'familie-look' over de complete set van mast, uithouder en armatuur

Toepassing

- Wegen en straten
- Parken en pleinen
- Stadscentra
- Paden

Ocean masten en uithouders

Specificaties

type	JRP708 (uithouder Ocean CD)
	YHB708 (stalen masten Ocean Ambiance)
	YHW708 (houten masten Ocean Ambiance)
	YHB709 (stalen masten Ocean Road)
	YHW709 (houten masten Ocean Road)
	ZCM708 (Ocean Bench)
	ZCM709 (Ocean Bench met armatuurboog)
Materiaal	JRP708 (uithouder Ocean CD): aluminium
	YHB708 (stalen masten Ocean Ambiance): staal
	YHW708 (houten masten Ocean Ambiance): hout
	YHB709 (stalen masten Ocean Road): staal
	YHW709 (houten masten Ocean Road): hout
	ZCM708 (Ocean Bench): staal
Kleur	ZCM709 (Ocean Bench met armatuurboog): staal
	Philips ultradonkergrijs (benadert RAL 7043)
	Matglanzend zilvergrijs (benadert RAL 9006)
	Andere RAL- en Akzo Futura-kleuren verkrijgbaar op aanvraag

Installatie	JRP708 (uithouder Ocean CD) moet gemonteerd worden op conische mast Ø60 mm
	JRP708 (uithouder Ocean CD) heeft een directe montage mogelijkheid op de BRP708 via twee M8 roestvaststalen platverzonken inbusschroeven
	YHB709 (stalen masten Ocean Road) kan gemonteerd worden met BRP708 (Ocean Road LED-armaturen) of met CitySoul gen2-armaturen
	Aanbevolen montagehoogte JRP708 (uithouder Ocean CD): 4-9 m
Opmerkingen:	Hoogtebereik masten:
	Masten Ocean Road: van 5 tot 9 m
	Masten Ocean Ambiance: van 4 tot 5 m
	Voorbedrade optie mogelijk voor JRP708 (CD-uithouder)

Versions

OCEAN BRACKETS - 1000 mm - 2°
- RAL color



OCEAN BRACKETS - 1000 mm - 2°
- RAL color



OCEAN BRACKETS - 1000 mm - 2°
- RAL color



OCEAN BRACKETS - 1200 mm - 2°
- RAL color



Ocean masten en uithouders

Versions


OCEAN BRACKETS - 1200 mm - 2°
- RAL color



OCEAN BRACKETS - 1200 mm - 2°
- RAL color



Productgegevens



Ocean Road LED bracket.tif

