



Nová generace energeticky úsporných světelných trubic

Other LEDtube

Řada LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla všeobecného osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Výhody

- Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie
- Nižší náklady na údržbu díky 2–3× delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům
- Nejrychlejší a nejsnazší způsob modernizace existujících svítidel na LED technologii

Vlastnosti

- Vysoká energetická účinnost
- Snadná montáž
- Klasický tvar pro kompatibilitu se stávajícími svítidly
- Bez rtuti

Aplikace

- Využití v pohostinství, maloobchodech, kancelářích, průmyslu a domácnostech

Other LEDtube

Versions




LEDtube 2,2W S14S

LEDtube 3,5W S14S


LEDtube 3,5W S14D

LEDtube 2,2W S14D

Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

Other LEDtube

Obecné informace

Jmenovitá životnost (hodiny)	30 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Nominální životnost	30 000 h

Světelně technické

Vyzařovací úhel (jmen.)	140 stupňů
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev (CRI)	80
Kód barvy	827
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	30 °C

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	Jiné

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	S14s
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	S14s
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	S14d
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	S14d

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	250 lm
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	375 lm

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	375 lm
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	250 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	2,2 W
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	3,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	3,5 W
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	2,2 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	3 kWh
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	4 kWh
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	4 kWh
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	3 kWh

Other LEDtube

