



LED Linienlampen

PhilineaLED Linienlampen

Diese LED-Linienlampe S14s von Philips bietet eine lange Nutzlebensdauer und deutliche Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Mit ihrer warmweißen Farbtemperatur ist diese Röhre die optimale, langlebige Alternative für Ihre stabförmigen Leuchtstoffröhren (TL).

Vorteile

- S14s-Sockel
- Geringere Wartungskosten
- Frei von Quecksilber
- Gute Farbwiedergabe

Merkmale

- S14s-Sockel
- Geringere Wartungskosten
- Frei von Quecksilber
- Gute Farbwiedergabe

Anwendung

- Flure, Hotels, Nebenräume, Besprechungsräume, Wartezimmer, Toiletten
- Hauptanwendungsbereich sind Downlights, die in sogenannten Verkehrszonen eingesetzt sind

PhilineaLED Linienlampen


Versions



LEDtube 2,2W S14S

LEDtube 3,5W S14S

Abmessungsskizzen



| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---------------------------------|-------|-------|----------|----|--------|
| LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4 | 30 mm | 30 mm | 266,8 mm | | 299 mm |
| LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4 | 30 mm | 30 mm | 466,8 mm | | 499 mm |

PhilineaLED Linienlampen

Allgemeine Informationen

| | |
|------------------------|------------------|
| Socket | S14s |
| Nennlebensdauer (Std.) | 30.000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus | 50.000 |
| Nennlebensdauer | 30.000 Stunde(n) |

Lichttechnische Daten

| | |
|---|----------|
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 140 Grad |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Farbcode | 827 |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |

Betrieb und Elektrik

| | |
|------------------|--------------|
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |

Temperatur

| | |
|----------------------------|------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20 °C bis 45 °C |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 30 °C |

Lichtregelung und Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanik und Gehäuse

| | |
|------------------|-----------|
| Kolbenausführung | Matt |
| Kolbenform | Sonstiges |

Lichttechnische Daten

| Order Code | Full Product Name | Lichtstrom |
|------------|---------------------------------|------------|
| 26356700 | LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4 | 250 lm |
| 26358100 | LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4 | 375 lm |


Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name | Energieverbrauch |
|------------|---------------------------------|------------------|
| 26356700 | LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4 | 2,2 W |

| Order Code | Full Product Name | Energieverbrauch |
|------------|---------------------------------|------------------|
| 26358100 | LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4 | 3,5 W |

Genehmigung und Anwendung

| Order Code | Full Product Name | Energieverbrauch kWh/1.000 Std. |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 26356700 | LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4 | 3 kWh |
| 26358100 | LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4 | 4 kWh |



PhilineaLED Linienlampen

