



Den nya generationens energisnåla lysrörsbelysning

Other LEDtube

Philips LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Produkten är perfekt för uppgradering av lampor i allmänbelysning: den är miljövänlig, uppfyller grundläggande belysningskrav och ger betydande energibesparingar.

Fördelar

- Lägre energiförbrukning ger sänkta driftskostnader
- Lägre underhållskostnad eftersom livslängden är 2–3 gånger längre än hos traditionella lampor
- Det snabbaste och enklaste sättet att uppgradera befintliga armaturer till LED. Helt säker produkt och installationsprocess

Funktioner

- Mycket energieffektiv
- Enkel installation
- Konventionell formfaktor som passar i befintliga armaturer
- Inget kvicksilver

Användning

- Hotell och restaurang, butik, kontor, industri och hem

Other LEDtube

Versions




LEDtube 2,2W S14S


LEDtube 3,5W S14S

LEDtube 2,2W S14D

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

Other LEDtube

Allmän information

Specificerad livslängd (timmar)	30 000 h
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	30 000 h

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	140 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningindex	80
Färgkod	827
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	30 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	Annat

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
929002444201	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	S14s
929002444301	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	S14s
929002444001	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	S14d

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
929002444201	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	250 lm
929002444301	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	375 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
929002444001	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	250 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002444201	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	2,2 W
929002444301	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	3,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002444001	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	2,2 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929002444201	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	3 kWh
929002444301	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	4 kWh
929002444001	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	3 kWh

