



# Die preiswerte LED Kerzen- und Tropfenformlampenlö- sung

## CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Vorteile

- Warmweißes Licht
- Bis zu 80 % Energieeinsparung gegenüber Glühlampen
- Geringere Wartungskosten

### Merkmale





- Einfache Nachrüstung
- Lebensdauer von 15.000 Stunden
- UV- und IR-freies Licht
- Frei von Quecksilber

### Anwendung


- Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, Geschäfte
- Lobbys, Empfangsbereiche, Ausstellungshallen

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## Versions







## Abmessungsskizzen



Product	D	C
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	93 mm
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	95 mm

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Spannung (nom.)	220-240 V
Startzeit (nom.)	0,5 s
Allgemeine Eigenschaften	
Nennlebensdauer (nom.)	15000 h
Nennlebensdauer (Std.)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827
Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	2700 K
Farbwiedergabeindex (nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (nom.)	70 %

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	Energieeffizienz-Label (EEL)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	4 kWh	A+
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	6 kWh	A+
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	4 kWh	A+
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	6 kWh	A+
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	4 kWh	A+
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	6 kWh	A+
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	4 kWh	A+
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	4 kWh	A+
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	6 kWh	A+
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	4 kWh	A+
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	6 kWh	A+
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh	A++
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh	A++
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh	A++

## Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Äquivalente Leistung	Nennleistung (nom.)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	25 W	4 W
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	40 W	5.5 W
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	25 W	4 W
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	40 W	5.5 W
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	25 W	4 W
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	40 W	5.5 W
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	25 W	4 W

Order Code	Full Product Name	Äquivalente Leistung	Nennleistung (nom.)
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	25 W	4 W
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	40 W	5.5 W
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	25 W	4 W
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	40 W	5.5 W
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60 W	7 W
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60 W	7 W
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60 W	7 W

## Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Sockel
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	E14
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	E14
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	E14
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	E14
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	E27

Order Code	Full Product Name	Sockel
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	E27
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	E14
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	E14
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	E14
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	E27

## CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Order Code	Full Product Name	Socket
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	E27
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Socket
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27

### Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	250 lm	250 lm
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	470 lm	470 lm
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	250 lm	250 lm
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	470 lm	470 lm
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	250 lm	250 lm
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	470 lm	470 lm
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	250 lm	250 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	250 lm	250 lm
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	470 lm	470 lm
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	250 lm	250 lm
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	470 lm	470 lm
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	806 lm	806 lm
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	806 lm	806 lm
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	806 lm	806 lm

### Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung	Kolbenform
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	Klar	B35
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	Klar	B35
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	Klar	P45
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	Klar	P45
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	Klar	P45
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	Klar	P45
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	Satiniert	B35











Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung	Kolbenform
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	Satiniert	P45
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	Satiniert	P45
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	Satiniert	P45
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	Satiniert	P45
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	Satiniert	B38
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	Satiniert	P48
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	Satiniert	P48

### Temperaturkenndaten

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (max.)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	75 °C
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	85 °C
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	75 °C
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	85 °C
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	75 °C
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	85 °C
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	75 °C
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	75 °C
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	85 °C

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (max.)
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	75 °C
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	85 °C
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	90 °C
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	90 °C
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	90 °C

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform



## CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

