



La solution LEDcandle économique

CorePro LEDcandle

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Halls d'entrée, espaces d'accueil, expositions

CorePro LEDcandle

Versions




Schéma dimensionnel

D C

Product	D	C
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	93 mm
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm


CorePro LEDcandle

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	95 mm

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm



Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL		
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL		

CorePro LEDcandle

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension (nom.)	220-240 V
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

Caractéristiques générales

Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries

Code couleur	827
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	Classe énergétique
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	4 kWh	A+
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	6 kWh	A+
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	4 kWh	A+
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	6 kWh	A+
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	4 kWh	A+
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	6 kWh	A+
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	4 kWh	A+
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	4 kWh	A+
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	6 kWh	A+
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	4 kWh	A+
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	6 kWh	A+
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh	A++
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh	A++
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh	A++

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	25 W	4 W
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	40 W	5.5 W
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	25 W	4 W
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	40 W	5.5 W
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	25 W	4 W
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	40 W	5.5 W
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	25 W	4 W

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	25 W	4 W
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	40 W	5.5 W
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	25 W	4 W
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	40 W	5.5 W
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60 W	7 W
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60 W	7 W
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60 W	7 W

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Culot
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	E14
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	E14
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	E14
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	E14
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	E27
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	E27
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Culot
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	E14
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	E14
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	E27
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	E27
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27

Photométries et Colorimétries

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	250 lm
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	470 lm
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	250 lm
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	470 lm
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	250 lm
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	470 lm
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	250 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	250 lm
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	470 lm
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	250 lm
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	470 lm
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	806 lm
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	806 lm
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	806 lm



Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Finition de l'ampoule	Forme de l'ampoule
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	Transparent	B35
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	Transparent	B35
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	Transparent	P45
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	Transparent	P45
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	Transparent	P45
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	Transparent	P45
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	Dépoli	B35

Order Code	Full Product Name	Finition de l'ampoule	Forme de l'ampoule
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	Dépoli	P45
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	Dépoli	P45
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	Dépoli	P45
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	Dépoli	P45
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	Dépoli	B38
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	Dépoli	P48
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	Dépoli	P48

Températures

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	75 °C
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	85 °C
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	75 °C
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	85 °C
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	75 °C
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	85 °C
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	75 °C
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	75 °C
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	85 °C
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	75 °C
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	85 °C
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	90 °C
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	90 °C
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	90 °C



CorePro LEDcandle

