



La solution LEDcandle économique

CorePro LEDcandle

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Halls d'entrée, espaces d'accueil, expositions

CorePro LEDcandle


Versions



Schéma dimensionnel

... D ...



Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	93 mm



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

CorePro LEDcandle

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm

CorePro LEDcandle

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension (nom.)	220-240 V
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Caractéristiques générales

Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries

Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
-----------------------	--------

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie	
		kWh/1 000 h	Classe énergétique
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	4 kWh	A+
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	6 kWh	A+
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	4 kWh	A+
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	6 kWh	A+
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	6 kWh	A+
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	4 kWh	A+
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh	A++
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh	A++
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh	A++
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh	A++
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh	A++

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	25 W	4 W
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	40 W	5.5 W
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	25 W	4 W
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	40 W	5.5 W
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	40 W	5.5 W
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	25 W	4 W

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60 W	7 W
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60 W	7 W
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60 W	7 W
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	60 W	7 W
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60 W	7 W

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Culot
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	E14
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	E14
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	E14
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	E14
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	E14
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	E27

Order Code	Full Product Name	Culot
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27

Photométries et Colorimétries

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal)
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	827	2700 K	250 lm	250 lm
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	840	4000 K	520 lm	520 lm
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm	250 lm
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	827	2700 K	470 lm	470 lm
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	840	4000 K	520 lm	520 lm
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm	250 lm

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal)
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	827	2700 K	806 lm	806 lm
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	840	4000 K	830 lm	830 lm
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm	806 lm
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	840	4000 K	830 lm	830 lm
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm	806 lm


Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	B35
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	B35
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	P45
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	P45
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	P45
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48

Températures

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	75 °C
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	85 °C
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	75 °C
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	85 °C
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	85 °C
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	75 °C
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	90 °C
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	90 °C
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	90 °C
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	90 °C
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	90 °C



CorePro LEDcandle

