



La soluzione a goccia o a oliva LED conveniente

CorePro LEDcandle

Le lampade a goccia e a oliva CorePro LED sono progettate come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a goccia, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a oliva e a goccia CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Vantaggi

- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Costi di manutenzione ridotti
- Ampia compatibilità con i trasformatori

Caratteristiche

- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Accensione immediata a massima potenza: al momento dell'accensione, le lampadine LED Philips erogano immediatamente il livello massimo di luminosità
- Disponibile in versione trasparente e smerigliata
- Durata di 15.000 ore
- Luce priva di raggi UV e IR

Applicazione

- Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
- Hall, reception, esposizioni

CorePro LEDcandle

Versions






Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Disegno tecnico

D



Product	D	C
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	93 mm
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL		
Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	35 mm	106 mm
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL		
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	48 mm	95 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	45 mm	88 mm
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione (Nom) 220-240 V

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Informazioni generali

Durata nominale (Nom) 15000 h

Ciclo di commutazione on/off 50.000 X

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa dei colori (Nom) 80

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h	Marchio di efficienza energetica (EEL)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	4 kWh	A+
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	6 kWh	A+
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	6 kWh	A+
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	4 kWh	A+
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	6 kWh	A+
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	6 kWh	A+
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	6 kWh	A+
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	4 kWh	A+
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	4 kWh	A+
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	6 kWh	A+
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	4 kWh	A+
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	6 kWh	A+
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	4 kWh	A+
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	6 kWh	A+
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	4 kWh	A+
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	6 kWh	A+
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh	A++
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh	A++
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh	A++
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh	A++
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh	A++
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh	A++
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh	A++
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	6 kWh	A+
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	6 kWh	A+
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh	A++

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	25 W	4 W
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	40 W	5.5 W
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	40 W	5.5 W
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	25 W	4 W
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	40 W	5.5 W
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	40 W	5.5 W
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	40 W	5.5 W
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	25 W	4 W

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	25 W	3.5 W
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	40 W	5.5 W
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	25 W	4 W
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	40 W	5.5 W
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	25 W	3.5 W
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	40 W	5.5 W
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	25 W	4 W
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	40 W	5.5 W

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60 W	7 W
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60 W	7 W
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	60 W	7 W
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60 W	7 W
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	60 W	7 W

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60 W	7 W
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	60 W	7 W
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	40 W	5.5 W
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	40 W	5.5 W
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	60 W	7 W

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	E14
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	E14
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	E14
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	E27
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	E27
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	E14
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	E14
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	E14
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	E14
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	E14
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	E14
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	E14
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Attacco
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	E14
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	E27
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	E27
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	E14
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	E14
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	827	2700 K	250 lm
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	827	2700 K	470 lm
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	840	4000 K	520 lm
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	827	2700 K	250 lm
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	827	2700 K	470 lm
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	827	2700 K	470 lm
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	840	4000 K	520 lm
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	827	2700 K	250 lm

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	840	4000 K	290 lm
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	840	4000 K	520 lm
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	827	2700 K	470 lm
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	840	4000 K	290 lm
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	840	4000 K	520 lm
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	827	2700 K	470 lm

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	827	2700 K	806 lm
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	840	4000 K	830 lm
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	865	6500 K	830 lm
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	840	4000 K	830 lm

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	840	4000 K	830 lm
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	865	6500 K	520 lm
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	865	6500 K	520 lm
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	865	6500 K	830 lm

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	Trasparente	B35
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	Trasparente	B35
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	Trasparente	B35
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	Trasparente	P45
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	Trasparente	P45
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	Trasparente	P45
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	Trasparente	P45
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	Smerigliata	B35
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	Smerigliata	B35
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	Smerigliata	B35
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	Smerigliata	P45
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	Smerigliata	P45
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	Smerigliata	P45

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	Smerigliata	P45
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	Smerigliata	P45
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	Smerigliata	P45
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	Smerigliata	B38
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	Smerigliata	B38
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	Smerigliata	B38
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	Smerigliata	P48
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	Smerigliata	P48
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	Smerigliata	P48
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	Smerigliata	P48
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	Smerigliata	B35
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	Smerigliata	P45
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	Smerigliata	P48









Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	75 °C
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	85 °C
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	85 °C
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	75 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	85 °C
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	85 °C
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	85 °C
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	75 °C

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	75 °C
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	85 °C
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	75 °C
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	85 °C
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	75 °C
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	85 °C
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	75 °C
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	85 °C
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	90 °C
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	90 °C
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	90 °C
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	90 °C
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	90 °C
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	90 °C
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	90 °C
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	85 °C
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	85 °C
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	90 °C



CorePro LEDcandle

