

Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen, de betaalbare oplossing voor LEDkaarslampen en kogellampen

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Voordelen

- Compatibel met vele transformatoren
- Tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lage onderhoudskosten

Wijziging van gegevens voorbehouden

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Kenmerken

- Eenvoudige retrofit
- Direct volledig licht: Philips LED-lampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.
- Verkrijgbaar in transparante en matte versies
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Mileuvriendelijk - Vrij van kwik en lood

Toepassing

- Hotels, restaurants, bars, cafés, museums, winkels
- Lobby's, receptieruimten, exposities

Versions



LEDcandle B35NDFR RCA



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA




LED 60W P48 E27 WW FR ND 1SRT4 1



LEDluster 5W P45 2700K E27 ND FR AU 2CT


Maatschets




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic


Maatschets




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm



Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Maatschets



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Algemene informatie

Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	E14
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	E14
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	E14
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	E14
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700 K	827	250 lm
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	2700 K	827	470 lm
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	4000 K	840	470 lm
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500 K	865	470 lm
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	4000 K	840	470 lm
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	6500 K	865	470 lm
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	6500 K	865	806 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700 K	827	806 lm
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	4000 K	840	806 lm
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	6500 K	865	806 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2,8 W	25 W
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 W	40 W
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 W	40 W
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 W	40 W
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2,8 W	25 W
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2,8 W	25 W
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 W	40 W
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 W	40 W
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 W	60 W
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 W	60 W
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 W	60 W
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 W	60 W
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 W	60 W
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 W	40 W
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 W	60 W
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 W	60 W
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 W	60 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	81 °C
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	81 °C
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	81 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	83 °C
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	87 °C
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	87 °C
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	87 °C
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	87 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen


CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic


Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	B35
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	P45
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	P45


Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	P48
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	P48
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	B38


Keurmerken en classificaties


Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 kWh
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 kWh
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 kWh
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh













CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic





© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.