



Przystępne cenowo rozwiązanie dla świeczek i żyrandoli LED

CorePro LEDcandle

Świeczki i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lampy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

Korzyści

- Energooszczędność do 80% w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niskie koszty konserwacji
- Współpraca z wieloma transformatorami

Cechy

- Łatwa modernizacja
- Natychmiastowe pełne światło: żarówki LED firmy Philips zapewniają pełen poziom jasności natychmiast po włączeniu
- Dostępne w wersjach z przezroczystym i matowym kloszem
- Okres eksploatacji 15 000 godzin
- Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego

CorePro LEDcandle

Zastosowanie

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie, muzea, sklepy
- Hotele, recepcje, miejsca wystawowe

Wersje



CorePro LEDcandle

Rysunki techniczne





Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm


Product	D	C
Corepro Lustre ND 5,5-40W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	93 mm
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm
Corepro Lustre ND 5,5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL		
Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	35 mm	106 mm
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL		
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	48 mm	95 mm



Rysunki techniczne



Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	45 mm	88 mm
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Sterowanie i Ściemnianie

Funkcja ściemniania brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz
 Napięcie (Nom) 220-240 V
 Czas uruchomienia (Nom) 0,5 s

Informacje ogólne

Trwałość nominalna (Nom) 15000 h
 Cykl załączania 50000X

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (Nom) 80
 Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) 70 %

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	4 kWh	A+
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	6 kWh	A+
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	6 kWh	A+
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	4 kWh	A+
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	6 kWh	A+
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	6 kWh	A+
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	4 kWh	A+
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	6 kWh	A+
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	4 kWh	A+
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	4 kWh	A+
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	6 kWh	A+
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	4 kWh	A+
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	6 kWh	A+
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	4 kWh	A+
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	6 kWh	A+
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	4 kWh	A+
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	6 kWh	A+
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh	A++
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh	A++
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh	A++
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh	A++
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh	A++
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh	A++
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh	A++
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	6 kWh	A+
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	6 kWh	A+
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh	A++

Eksploatacja i połączenie elektryczne

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	25 W	4 W
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	40 W	5,5 W
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	40 W	5,5 W
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	25 W	4 W
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	40 W	5,5 W
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	40 W	5,5 W
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	25 W	4 W
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	40 W	5,5 W
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	25 W	4 W
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	25 W	3,5 W
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	40 W	5,5 W
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	25 W	4 W
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	40 W	5,5 W
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	25 W	3,5 W

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	40 W	5,5 W
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	25 W	4 W
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	40 W	5,5 W
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60 W	7 W
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60 W	7 W
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	60 W	7 W
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60 W	7 W
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	60 W	7 W
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60 W	7 W
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	60 W	7 W
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	40 W	5,5 W
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	40 W	5,5 W
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	60 W	7 W

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trzonek
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	E14
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	E14
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	E14
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	E14
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	E14
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	E14
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	E27
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	E27
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	E14
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	E14
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	E14
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	E14
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	E14
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Trzonek
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	E14
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	E27
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	E27
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	E14
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	E14
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14

Dane techniczne oświetlenia

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	827	2700 K	250 lm
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	827	2700 K	470 lm
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	840	4000 K	520 lm
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	827	2700 K	250 lm
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	827	2700 K	470 lm
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	840	4000 K	520 lm
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	827	2700 K	250 lm
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	827	2700 K	470 lm
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	827	2700 K	250 lm
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	840	4000 K	290 lm
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	840	4000 K	520 lm
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	827	2700 K	470 lm
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	840	4000 K	290 lm

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	840	4000 K	520 lm
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	827	2700 K	470 lm
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	827	2700 K	806 lm
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	840	4000 K	830 lm
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	865	6500 K	830 lm
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	840	4000 K	830 lm
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	840	4000 K	830 lm
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	865	6500 K	520 lm
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	865	6500 K	520 lm
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	865	6500 K	830 lm

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	Przezroczyste	B35
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	Przezroczyste	B35
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	Przezroczyste	B35
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	Przezroczyste	P45
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	Przezroczyste	P45
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	Przezroczyste	P45
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	Przezroczyste	P45
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	Przezroczyste	P45
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	Matowy	B35
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	Matowy	B35

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	Matowy	B35
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	Matowy	P45
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	Matowy	P45
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	Matowy	P45
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	Matowy	P45
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	Matowy	P45
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	Matowy	P45
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	Matowy	B38
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	Matowy	B38






CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	Matowy	B38
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	Matowy	P48
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	Matowy	P48
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	Matowy	P48
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	Matowy	P48













Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	Matowy	B35
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	Matowy	P45
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	Matowy	P48

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	75 °C
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	85 °C
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	85 °C
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	75 °C
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	85 °C
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	85 °C
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	75 °C
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	85 °C
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	75 °C
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	75 °C
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	85 °C
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	75 °C
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	85 °C
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	75 °C
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	85 °C
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	75 °C
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	85 °C
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	90 °C
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	90 °C
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	90 °C
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	90 °C
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	90 °C
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	90 °C
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	90 °C
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	85 °C
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	85 °C
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	90 °C



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle

