



CorePro LEDcapsule LV – sopii niin tehtävä- kuin sisustusvalaistukseenkin

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule -lamput ovat ihanteellisia kohde- ja korostusvalaistukseen koteihin, myymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin. Ne säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. CorePro LEDcapsule -lamput sopivat G4-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne soveltuvat G4-kantaisten halogeenilamppujen tilalle.

Hyödyt

- Jopa 88 % energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna
- Voidaan käyttää yhdessä useimpien muuntajien kanssa
- Alhaisemmat ylläpitokustannukset

Ominaisuudet

- Helppo korvata perinteiset halogeenilamput
- Käyttöikä 15 000 tuntia
- Ei UV- tai infrapunasäteilyä
- Ei sisällä elohopeaa tai muita haitallisia aineita

Käyttökohteet

- Hotellit, ravintolat, kahvilat
- Aulat, käytävät, portaikot, wc-tilat, vastaanottoalueet, hyllyihin integroitavat valaisimet, vitriinivalaistus

CorePro LEDcapsule LV

Versions



LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6






LED GY6,35 12V POS2



LED G4 12V 1 POS2

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

CorePro LEDcapsule LV

Yleistä tietoa	
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	- Hz
Viivatiheys	- Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	Kapseli

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	G4
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	G4
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	G4
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	G4
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	G4
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	G4

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	300 °	2700 K	827	205 lm
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	300 °	3000 K	830	215 lm
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-	2700 K	827	470 lm
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 °	2700 K	827	205 lm
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	300 °	3000 K	830	215 lm

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	300 °	2700 K	827	315 lm
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	300 °	3000 K	830	330 lm
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	300 °	2700 K	827	210 lm
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	300 °	2700 K	827	115 lm
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	300 °	3000 K	830	120 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	1,8 W	20 W
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	1,8 W	20 W
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	4,2 W	40 W
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	1,8 W	20 W
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	1,8 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	2,7 W	28 W
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	2,7 W	28 W
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	2,1 W	20 W
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	1 W	10 W
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 W	10 W

Käyttölämpötila

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue (nim.)	T-Case, maksimi
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	-	80 °C
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	-	80 °C
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-20...45 °C	90 °C
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	80 °C
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-	80 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue (nim.)	T-Case, maksimi
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	-	85 °C
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	-	85 °C
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	80 °C
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	-	80 °C
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	-	80 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	Ei
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	Ei
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Ei
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	Ei
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	Ei
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	Ei
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	Ei


Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	-
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	-
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Matta
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	-
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	-
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	-
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	2 kWh
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	2 kWh
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	5 kWh
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	2 kWh
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	2 kWh
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	3 kWh
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	3 kWh
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	3 kWh
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	1 kWh
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 kWh



CorePro LEDcapsule LV

