



CorePro LEDcapsule LV - Pour les applications d'éclairage localisé et décoratif

CorePro LEDcapsule LV

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Avantages

- Jusqu'à 88 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Compatibilité étendue avec les transformateurs
- Des coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

CorePro LEDcapsule LV



Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés
- Halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, luminaires sous mobilier, éclairage sous les meubles

Versions



Schéma dimensionnel



| Product | D | C |
|-------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | 17 mm | 48 mm |

| Product | D | C |
|---|---------|---------|
| CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | 15 mm | 39 mm |
| CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | 14.5 mm | 38 mm |
| CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | 14.5 mm | 38 mm |
| CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | 15 mm | 46.5 mm |

CorePro LEDcapsule LV

Normes et recommandations

Classe énergétique A++

Caractéristiques électriques

Heure de démarrage (nom.) 0.5 s

Caractéristiques générales

Durée de vie nominale (nom.) 15000 h

Cycle d'allumage 50000X

Photométries et Colorimétries

Code couleur 827

Température de couleur proximale (nom.) 2700 K

Indice de rendu des couleurs (nom.) 80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule Capsule

Normes et recommandations

| Order Code | Full Product Name | Consommation d'énergie kWh/1 000 h |
|------------|---|------------------------------------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | 3 kWh |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | 1 kWh |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | 2 kWh |
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | 2 kWh |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | 3 kWh |

Gestion et gradation

| Order Code | Full Product Name | Intensité réglable |
|------------|-------------------------------------|--------------------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | Oui |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | Non |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | Non |

| Order Code | Full Product Name | Intensité réglable |
|------------|---|--------------------|
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | Non |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | Non |

Caractéristiques électriques

| Order Code | Full Product Name | Tension (nom.) | Puissance équivalente | Puissance (valeur nominale) |
|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | 12 V | 20 W | 2 W |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | 12 V | 10 W | 0.9 W |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | 12 V | 20 W | 1.7 W |

| Order Code | Full Product Name | Tension (nom.) | Puissance équivalente | Puissance (valeur nominale) |
|------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | AC Electronic 12 V | 20 W | 1.7 W |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | ac electronic 12 V | 28 W | 2.5 W |

Caractéristiques générales

| Order Code | Full Product Name | Culot |
|------------|-------------------------------------|-------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | G4 |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | G4 |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | G4 |

| Order Code | Full Product Name | Culot |
|------------|---|--------|
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | GY6.35 |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | G4 |

Photométries et Colorimétries

| Order Code | Full Product Name | Flux lumineux (nom.) |
|------------|-------------------------------------|----------------------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | 200 lm |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | 110 lm |

| Order Code | Full Product Name | Flux lumineux (nom.) |
|------------|---|----------------------|
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | 205 lm |
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | 210 lm |

CorePro LEDcapsule LV

| Order Code | Full Product Name | Flux lumineux (nom.) |
|------------|-------------------------------------|----------------------|
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | 300 lm |

Matériaux et finitions

| Order Code | Full Product Name | Finition de l'ampoule |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | - |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | - |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | - |

| Order Code | Full Product Name | Finition de l'ampoule |
|------------|---|-----------------------|
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | - |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | Dépoli |

Températures

| Order Code | Full Product Name | Température maximale du boîtier (nom.) |
|------------|---|--|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | 84 °C |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | 51 °C |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | 56 °C |
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | 56 °C |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | 75 °C |

