



CorePro LEDcapsule LV - Per illuminazione di lavoro e applicazioni decorative

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule è una reale alternativa alle capsule alogene. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di lavoro e le applicazioni decorative in case, negozi, alberghi e ristoranti. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G4 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Vantaggi

- Fino all'88% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Ampia compatibilità con i trasformatori
- Minori costi di manutenzione

Caratteristiche

- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Durata di 15.000 ore
- Luce priva di raggi UV e IR
- Priva di mercurio e materiali pericolosi

CorePro LEDcapsule LV



Applicazione

- Hotel, ristoranti, bar, caffè
- Hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, illuminazione sotto pensile, illuminazione di espositori

Versions



Disegno tecnico



| Product | D | C |
|---|---------|---------|
| CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830 | 14,5 mm | 38 mm |
| CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830 | 14,5 mm | 38 mm |
| CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830 | 15 mm | 46,5 mm |
| CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | 15 mm | 46,5 mm |
| CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | 14,5 mm | 38 mm |
| CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | 15 mm | 39 mm |
| CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | 14,5 mm | 38 mm |

| Product | D | C |
|-------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | 17 mm | 48 mm |

CorePro LEDcapsule LV

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A++

Funzionamento e parte elettrica

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Informazioni generali

Durata nominale (Nom) 15000 h

Ciclo di commutazione on/off 50.000 X

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa dei colori (Nom) 80

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

Meccanica e corpo

Forma lampadina Capsula

Approvazione e applicazione

| Order Code | Full Product Name | Consumo energetico kWh/ 1000 h |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | 3 kWh |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | 1 kWh |
| 79306000 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830 | 1 kWh |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | 2 kWh |

| Order Code | Full Product Name | Consumo energetico kWh/ 1000 h |
|------------|---|-----------------------------------|
| 79308400 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830 | 2 kWh |
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | 2 kWh |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | 3 kWh |
| 82696600 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830 | 3 kWh |

Controlli e regolazione del flusso

| Order Code | Full Product Name | Regolabile |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | Si |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | No |
| 79306000 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830 | No |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | No |

| Order Code | Full Product Name | Regolabile |
|------------|---|------------|
| 79308400 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830 | No |
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | No |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | No |
| 82696600 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830 | No |

Funzionamento e parte elettrica

| Order Code | Full Product Name | Tensione (Nom) | Wattaggio equivalente | Potenza (Specificata) (Nom) |
|------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | 12 V | 20 W | 2 W |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | 12 V | 10 W | 0.9 W |
| 79306000 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830 | 12 V | 10 W | 0.9 W |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | 12 V | 20 W | 1.7 W |

| Order Code | Full Product Name | Tensione (Nom) | Wattaggio equivalente | Potenza (Specificata) (Nom) |
|------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 79308400 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830 | 12 V | 20 W | 1.7 W |
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | AC Electronic 12 V | 20 W | 1.7 W |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | ac electronic 12 V | 28 W | 2.5 W |
| 82696600 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830 | ac electronic 12 V | 28 W | 2.5 W |

Informazioni generali

| Order Code | Full Product Name | Attacco |
|------------|-------------------------------------|---------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | G4 |

| Order Code | Full Product Name | Attacco |
|------------|-------------------------------------|---------|
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | G4 |

CorePro LEDcapsule LV

| Order Code | Full Product Name | Attacco |
|------------|-------------------------------------|---------|
| 79306000 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830 | G4 |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | G4 |
| 79308400 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830 | G4 |

| Order Code | Full Product Name | Attacco |
|------------|---|---------|
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | GY6.35 |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | G4 |
| 82696600 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830 | G4 |

Dati tecnici di illuminazione

| Order Code | Full Product Name | Codice colore | Temperatura di colore correlata (Nom) | Flusso luminoso (Nom) |
|------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | 827 | 2700 K | 200 lm |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | 827 | 2700 K | 110 lm |
| 79306000 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830 | 830 | 3000 K | 110 lm |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | 827 | 2700 K | 205 lm |

| Order Code | Full Product Name | Codice colore | Temperatura di colore correlata (Nom) | Flusso luminoso (Nom) |
|------------|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 79308400 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830 | 830 | 3000 K | 205 lm |
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | 827 | 2700 K | 210 lm |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | 827 | 2700 K | 300 lm |
| 82696600 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830 | 830 | 3000 K | 300 lm |




Meccanica e corpo

| Order Code | Full Product Name | Finitura lampadina |
|------------|-------------------------------------|--------------------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | - |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | - |
| 79306000 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830 | - |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | - |

| Order Code | Full Product Name | Finitura lampadina |
|------------|---|--------------------|
| 79308400 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830 | - |
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | - |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | Smerigliata |
| 82696600 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830 | Smerigliata |

Temperatura

| Order Code | Full Product Name | Temp. massima involucro (Nom) |
|------------|---|-------------------------------|
| 57865000 | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | 84 °C |
| 79312100 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827 | 51 °C |
| 79306000 | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830 | 51 °C |
| 79310700 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827 | 56 °C |
| 79308400 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830 | 56 °C |
| 79767900 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827 | 56 °C |
| 82694200 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827 | 75 °C |
| 82696600 | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830 | 75 °C |



CorePro LEDcapsule LV

