



CorePro LEDcapsule LV – voor taakverlichting en decoratieve toepassingen

CorePro LEDcapsule LV

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Voordelen

- Tot 88% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Compatibel met een brede reeks transformators
- Lagere onderhoudskosten

Kenmerken

- Gemakkelijk later aan te brengen
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-vrij licht
- Vrij van kwik en schadelijke materialen

CorePro LEDcapsule LV

Toepassing

- Hotels, restaurants, bars, cafés
- Lobby's, gangen, trappenhallen, toiletten, receptieruimten, armaturen onder kasten, vitrinekasten



Versions



G4 Capsule



Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	14,5 mm	38 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14,5 mm	38 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	15 mm	46,5 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	15 mm	46,5 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	14,5 mm	38 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	15 mm	39 mm
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	14,5 mm	38 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	17 mm	48 mm

CorePro LEDcapsule LV

Goedkeuring en Toepassing

Energy Efficiency Label (EEL) A++

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Opstarttijd (nom.) 0,5 s

Algemene informatie

Nominal Lifetime (Nom) 15000 h

Schakelcyclus 50.000X

Eisen aan armatuurontwerp

Color Rendering Index (Nom) 80

Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm Capsule

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1000 uur
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	3 kWh
79312100	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	1 kWh
79306000	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	1 kWh
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	2 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1000 uur
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	2 kWh
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	2 kWh
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	3 kWh
82696600	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	3 kWh

Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	Ja
79312100	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	Nee
79306000	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	Nee
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	Nee
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	Nee
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	Nee
82696600	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	Nee

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Overeenkomstig vermogen	Power (Rated) (Nom)
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	12 V	20 W	2 W
79312100	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	12 V	10 W	0.9 W
79306000	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	12 V	10 W	0.9 W
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	12 V	20 W	1.7 W

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Overeenkomstig vermogen	Power (Rated) (Nom)
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	12 V	20 W	1.7 W
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	AC Electronic 12 V	20 W	1.7 W
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	ac electronic 12 V	28 W	2.5 W
82696600	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	ac electronic 12 V	28 W	2.5 W

Algemene informatie

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	G4
79312100	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	G4
79306000	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	G4
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	G4

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	G4
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	GY6.35
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	G4
82696600	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	G4

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Correlated Color	
			Temperature (Nom)	Luminous Flux (Nom)
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	827	2700 K	200 lm
79312100	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	827	2700 K	110 lm
79306000	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	830	3000 K	110 lm
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	827	2700 K	205 lm

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Correlated Color	
			Temperature (Nom)	Luminous Flux (Nom)
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	830	3000 K	205 lm
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	827	2700 K	210 lm
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	827	2700 K	300 lm
82696600	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	830	3000 K	300 lm




Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	-
79312100	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	-
79306000	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	-
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	-

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	-
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	-
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	Mat
82696600	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	Mat

Temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-Case Maximum (Nom)
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	84 °C
79312100	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	51 °C
79306000	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	51 °C
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	56 °C
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	56 °C
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	56 °C
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	75 °C
82696600	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	75 °C



CorePro LEDcapsule LV

