



CorePro LEDcapsule LV - Pentru iluminatul suprafețelor de lucru și aplicații decorative

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule este o adevărată alternativă la capsula cu halogen. Este potrivită în special pentru iluminatul activităților și pentru aplicații decorative în locuințe, magazine, hoteluri și restaurante. Compatibilă cu corpurile de iluminat existente cu dulii G4 și concepută pentru înlocuirea pe vechile instalații a capsulelor cu halogen, CorePro LEDcapsule asigură economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii.

Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu până la 88% în comparație cu lămpile cu halogen
- Compatibilitate pe scară largă cu transformatoarele
- Costuri de întreținere mai reduse

Caracteristici

- Montare simplă pe vechile instalații
- Durată de viață de 15.000 de ore
- Lumină fără UV și IR
- Fără mercur și materiale periculoase

Cerere



- Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele
- Holuri, coridoare, casa scârilor, toalete, zone de recepție, instalații sub dulapuri și iluminatul dulapurilor

CorePro LEDcapsule LV

Versions



Cote



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14,5 mm	38 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	15 mm	46,5 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	14,5 mm	38 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	15 mm	39 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	17 mm	48 mm

CorePro LEDcapsule LV

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL) A++

Operating and Electrical

Frecvență de intrare - Hz

Timp de pornire (nom.) 0,5 s

General Information

Durată de viață nominală (nom.) 15000 h

Ciclu de comutare 50000X

Light Technical

Indice de redare a culorii (nom.) 80

Factorul de menținere a fluxului 70 %

luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

Mechanical and Housing

Formă bec Capsulă

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	3 kWh
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	2 kWh
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	2 kWh
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	2 kWh
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	3 kWh

Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	Da
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	Nu
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	Nu
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	Nu

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Echivalent putere	Putere (Evaluată)
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	12 V	20 W	2 W
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	12 V	20 W	1,7 W
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	12 V	20 W	1,7 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Echivalent putere	Putere (Evaluată)
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	AC Electronic 12 V	20 W	1,7 W
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	ac electronic 12 V	28 W	2,5 W

General Information

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	G4
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	G4
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	G4

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	GY6.35
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	G4

Light Technical

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos (nom.)
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	827	2700 K	200 lm
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	827	2700 K	205 lm
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	830	3000 K	205 lm

Order Code	Full Product Name	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos (nom.)
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	827	2700 K	210 lm
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	827	2700 K	300 lm

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	-
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	-
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	-

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	-
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	Mat

Temperature

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	84 °C
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	56 °C
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	56 °C
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	56 °C
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	75 °C

