



# Доступное решение на основе светодиодов LEDspot

## CorePro LEDspot LV

CorePro LEDspots прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый, похожий на свет галогенной лампы. Они совместимы с большинством существующих светильников с лампой формы MR16 и патроном GU5.3 и предназначены для замены галогеновых ламп и ламп накаливания. LEDlamps значительно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

### Преимущества

- Теплый белый свет
- Энергосбережение до 80% по сравнению с галогеновыми лампами
- Снижение стоимости обслуживания
- Широкая совместимость с трансформаторами

### Характеристики


- Простая замена
- Срок службы 25 000 – 45 000 часов
- Совместимы с широким диапазоном светорегуляторов
- Без инфракрасного и ультрафиолетового спектра
- Не содержит ртути и опасных материалов

### Применение

- Гостиницы, рестораны, бары, кафе, музеи, магазины
- Холлы, коридоры, лестницы, туалеты, стойки регистрации, выставки, шкафы-витрины

# CorePro LEDspot LV

## Чертеж размеров



Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 мм	45 мм
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	50,5 мм	45 мм
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 мм	45 мм

### Общая информация

Цоколь GU5.3

### Технические характеристики освещения

Угол пучка света (ном.) 36°

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) 70 %

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота - Hz

Время включения (ном.) 0,5 s

### Температура

Температура корпуса максимальная (ном.) 85 °C

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования Нет

### Механические компоненты и корпус



Форма колбы MR16

### Соответствие требованиям и область применения

Энергопотребление кВт·час/1000 ч 7 kWh


### Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Сила света (ном.)
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	2700 K	1 400 cd
929001904902	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	3000 K	1 400 cd
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	4000 K	1 500 cd




# CorePro LEDspot LV

## Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W  
MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W  
MR16 827 36D

## Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W  
MR16 827 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W  
MR16 840 36D

