



Prisvärd LEDspot-lösning

CorePro LEDspot LV

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med MR16 GU5.3-sockel. CorePro LEDspots ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna.

Fördelar

- Upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Lägre underhållskostnader
- Kompatibel med en rad olika transformatorer

Funktioner

- Enkelt byte
- Livslängd på 15 000 timmar
- UV- och IR-fritt ljus
- Fri från kvicksilver och andra skadliga ämnen

Användning

- Hotell, restauranger, barer, kaféer, museer och butiker
- Foajéer, korridorer, trappuppgångar, toaletter, receptioner, utställningslokaler och montrar

CorePro LEDspot LV

Versions



MASTER LEDspot LV 35W GU5-3
827 36D VLE





LEDspots Corepro SLR 2 MR16
GU5,3



LEDspot GU4 Classic MR11

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	50,5 mm	45,5 mm

Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

CorePro LEDspot LV

Allmän information	
Driftcykel	50 000
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	- Hz
Line Frequency	- Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket	Nominell livslängd
929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	GU5.3	15 000 h
929002494652	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	GU5.3	15 000 h
929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	GU5.3	15 000 h
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	GU5.3	15 000 h
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	GU5.3	15 000 h
929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	GU5.3	15 000 h
929002066402	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	GU4	25 000 h

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgkod	Ljusflöde	Ljusstyrka (nom)
929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	2700 K	827	345 lm	650 cd
929002494652	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	2700 K	827	345 lm	650 cd
929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4000 K	840	390 lm	750 cd
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	2700 K	827	621 lm	1 400 cd

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgkod	Ljusflöde	Ljusstyrka (nom)
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	4000 K	840	660 lm	1 500 cd
929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2700 K	827	230 lm	560 cd
929002066402	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2700 K	827	184 lm	400 cd

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Motsvarande effekt
929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	4,4 W	35 W
929002494652	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	4,4 W	35 W
929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4,4 W	35 W
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Motsvarande effekt
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 W	50 W
929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2,9 W	20 W
929002066402	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2,3 W	20 W

Temperatur

CorePro LEDspot LV


Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	85 °C
929002494652	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	85 °C
929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	85 °C
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	85 °C

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling	Lampform
929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	-	MR16
929002494652	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	-	MR16
929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	-	MR16
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	-	MR16




Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	5 kWh
929002494652	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	5 kWh
929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	5 kWh
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 kWh
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 kWh
929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	3 kWh
929002066402	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	3 kWh





Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	85 °C
929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	75 °C
929002066402	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	60 °C


Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling	Lampform
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	-	MR16
929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	-	MR16
929002066402	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	Klar	MR11




CorePro LEDspot LV




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LED spot ND
2.9-20W MR16 827 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W
MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W
MR16 827 36D



Accent Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W
827 MR11 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND
4.4-35W MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.4-35W
MR16 827 36D 5CT


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT



Beam diagram - CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D

