



**Světelný zdroj
CorePro LEDspot mv
je určen pro
každodenní použití,
dokonale se hodí pro
bodové osvětlení
s paticemi GU10
a poskytuje teplé
světlo podobné
halogenovému.**

CorePro LEDspot MV

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s paticí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

CorePro LEDspot MV

Výhody

- Teplé bílé světlo
- Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami
- Nižší náklady na údržbu

Vlastnosti

- Snadná modernizace
- Životnost 15 000 hodin
- Kompatibilní s rozsáhlou škálou stmívacích zařízení
- Světlo bez ultrafialové a infračervené složky
- Bez obsahu rtuti a nebezpečných materiálů – v souladu s požadavky směrnice RoHS

Aplikace

- Pohostinství
- Maloobchod
- Obytné prostory

Versions






LEDspot 50W GU10 830 35D



LEDspots MV PAR16 GU10

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Obecné informace	
Patice krytky	GU10
Cyklus zapnutí	50 000
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	PAR16

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Nominální životnost
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	15 000 h
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	15 000 h
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	15 000 h
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	15 000 h
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15 000 h
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	15 000 h
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15 000 h
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15 000 h
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15 000 h
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15 000 h
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15 000 h
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	15 000 h
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	15 000 h
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	15 000 h
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	15 000 h
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15 000 h
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15 000 h
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15 000 h
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15 000 h
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15 000 h
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15 000 h
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15 000 h
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25 000 h
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25 000 h

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Jmenovitá		
			náhradní teplota chromatičnosti	Kód barvy	Světelný tok
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 stupňů	4000 K	840	240 lm
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 stupňů	3000 K	830	230 lm
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 stupňů	2700 K	827	230 lm
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 stupňů	2700 K	827	345 lm
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 stupňů	2700 K	827	355 lm
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	36 stupňů	2700 K	827	355 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Jmenovitá		
			náhradní teplota chromatičnosti	Kód barvy	Světelný tok
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 stupňů	2700 K	827	215 lm
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 stupňů	2700 K	827	255 lm
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 stupňů	3000 K	830	550 lm
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 stupňů	4000 K	840	550 lm
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 stupňů	6500 K	865	550 lm
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 stupňů	4000 K	840	350 lm

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Jmenovitá		
			náhradní teplota chromatičnosti	Kód barvy	Světelný tok
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 stupňů	3000 K	830	345 lm
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 stupňů	3000 K	830	460 lm
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 stupňů	4000 K	840	485 lm
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 stupňů	3000 K	830	225 lm
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 stupňů	4000 K	840	230 lm
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 stupňů	3000 K	830	265 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Jmenovitá		
			náhradní teplota chromatičnosti	Kód barvy	Světelný tok
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 stupňů	4000 K	840	275 lm
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 stupňů	3000 K	830	370 lm
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 stupňů	4000 K	840	390 lm
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 stupňů	6500 K	865	390 lm
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 stupňů	3000 K	830	670 lm
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 stupňů	4000 K	840	730 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Svitivost (jmen.)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	500 cd
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd

Order Code	Full Product Name	Svitivost (jmen.)
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	770 cd
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	750 cd
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	750 cd

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 W	35 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 W	35 W
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 W	35 W
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4,6 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	4,6 W	50 W
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2,7 W	25 W
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3,5 W	35 W
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	4,9 W	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	4,9 W	-

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	4,9 W	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	4,9 W	65 W
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4,9 W	65 W
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	2,7 W	25 W
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	2,7 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5 W	35 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5 W	35 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6 W	50 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4,6 W	50 W
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	4,6 W	50 W
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	6,7 W	90 W
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	6,7 W	100 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C

Řízení a stmívání


Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Pouze s určitými stmívači
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Pouze s určitými stmívači
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Pouze s určitými stmívači
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Pouze s určitými stmívači
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Ne
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	Ne
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Ne
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Ne
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Ne
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Ne
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Ne
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Pouze s určitými stmívači

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Pouze s určitými stmívači
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Ne
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Ne
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Ne
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Ne
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Ne
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Ne
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Ne
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Ne
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Ne
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Ne
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Ne

Certifikace a použití


CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/ 1000 h
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D SCT	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	5 kWh
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	5 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	5 kWh
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	5 kWh
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	7 kWh




90°


60°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°



(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°





(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°


CorePro LEDspot MV




Accent Diagrams



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D 5CT




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND


Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D 5CT




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10
840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 730lm GU10
840 60D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D

