



LEDspot-løsning til en overkommelig pris

CorePro LEDspot MV

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- Varmt hvidt lys
- Op til 80 % energibesparelser sammenlignet med halogenlamper
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Funktioner

- Nem eftermontering
- Levetid på op til 15.000 timer
- Kompatibel med en bred vifte af lysdæmpere
- UV- og IR-frit lys
- Indeholder ikke kvikksølv og farlige materialer - overholder RoHS-direktivet

Anvendelsesområder

- Hoteller, restauranter, barer, caféer, muséer, butikker
- Lobbyer, korridorer, trappeoppgange, toiletter, receptionsområder, udstillinger, udstillingsvinduer

CorePro LEDspot MV

Versions





PAR16 GU10



CorePro LEDspot MV 25W GU10 830 36D

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Generelle oplysninger

Fod	GU10
Skiftecyklus	50.000
Normeret levetid	15.000 t

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	PAR16
--------------	-------

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	240 lm
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	230 lm
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	230 lm
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	345 lm
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	355 lm
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	215 lm
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	255 lm
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	3000 K	830	550 lm
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	4000 K	840	550 lm
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	6500 K	865	550 lm
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	350 lm
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	345 lm
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °	3000 K	830	460 lm
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °	4000 K	840	485 lm
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	225 lm
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	230 lm
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	265 lm
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	275 lm
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	370 lm
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	390 lm

CorePro LEDspot MV

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstyrke (nom.)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	500 cd
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	500 cd
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-

Order Code	Full Product Name	Lysstyrke (nom.)
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 W	35 W
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 W	35 W
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 W	35 W
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4,6 W	50 W
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2,7 W	25 W
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3,5 W	35 W
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	4,9 W	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	4,9 W	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	4,9 W	-

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	4,9 W	65 W
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4,9 W	65 W
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	2,7 W	25 W
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	2,7 W	25 W
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5 W	35 W
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5 W	35 W
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6 W	50 W
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4,6 W	50 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning


CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Kun med specifikke lysdæmpere
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Kun med specifikke lysdæmpere
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Kun med specifikke lysdæmpere
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Kun med specifikke lysdæmpere
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Nej
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Nej
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Nej
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Nej
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Nej
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Kun med specifikke lysdæmpere
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Kun med specifikke lysdæmpere
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Nej
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Nej
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Nej
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Nej
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Nej
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Nej
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Nej
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Nej


Godkendelse og anvendelsesområde









Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 kWh
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	5 kWh
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	5 kWh
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	5 kWh
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	5 kWh
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh




90°

60°







Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 830 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot MV


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND


Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
827 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
830 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
827 36D DIM

Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

