



La solution de spots LED économique

CorePro LEDspot MV

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

Avantages

Fonctions


Application

Versions



CorePro LEDspot MV

Schéma dimensionnel



Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension (nom.)	220-240 V
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

Caractéristiques générales

Culot	GU10
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries

Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	PAR16
--------------------	-------

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie	
		kWh/1 000 h	Classe énergétique
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh	A+
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	5 kWh	A+
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh	A+
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh	A++
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh	A++
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh	A+
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh	A++
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	4 kWh	A+
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	4 kWh	A+
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	5 kWh	A+
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	5 kWh	A+

Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Non
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	Non
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Non
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Non
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Non
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Non

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Non
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	Oui
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	Oui
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	Oui
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	Oui

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 W	4.6 W

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 W	4.6 W

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	35 W	3.5 W
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	35 W	3.5 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	35 W	3.5 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 W	4.6 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 W	4.6 W

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	35 W	4 W
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	35 W	4 W
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 W	5 W
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 W	5 W

Photométries et Colorimétries


Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Flux lumineux (nom.)	Intensité lumineuse (nom.)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	827	2700 K	355 lm	700 cd
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	827	2700 K	355 lm	700 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	827	2700 K	255 lm	545 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	830	3000 K	265 lm	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	840	4000 K	275 lm	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	830	3000 K	370 lm	740 cd

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Flux lumineux (nom.)	Intensité lumineuse (nom.)
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	840	4000 K	390 lm	770 cd
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	830	3000 K	260 lm	540 cd
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	840	4000 K	270 lm	540 cd
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	830	3000 K	365 lm	710 cd
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	840	4000 K	380 lm	710 cd



Températures

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	65 °C




Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	65 °C



CorePro LEDspot MV




Accent Diagrams



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10
PAR16 827 355lm 36D

LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10
PAR16 827 255lm 36D


CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV


Beam Diagrams




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10
PAR16 827 355lm 36D



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10
PAR16 827 255lm 36D



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

