



La soluzione LEDspot conveniente

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Vantaggi

- Luce bianca calda
- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Minori costi di manutenzione

Caratteristiche

- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Durata di 15.000 ore
- Compatibile con una vasta gamma di dimmer
- Luce priva di raggi UV e IR
- Soluzione priva di mercurio e materiali pericolosi – Conforme alla direttiva RoHS

Applicazione

- Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
- Hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

CorePro LEDspot MV

Versions





LEDspot 50W GU10 PAR16 827-865 36D ND



LEDspots MV PAR16 GU10

Disegno tecnico





Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm
Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Informazioni generali

Attacco GU10

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI) 80

LLMF a fine durata vita nominale (Nom) 70 %

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Frequenza di linea 50 to 60 Hz

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Meccanica e corpo

Forma lampadina PAR16

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione	
		on/off	Durata nominale
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50.000	15.000 ore
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50.000	15.000 ore
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50.000	15.000 ore

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione	
		on/off	Durata nominale
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50.000	15.000 ore
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50.000	15.000 ore
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50.000	15.000 ore

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione	
		on/off	Durata nominale
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50.000	15.000 ore
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50.000	15.000 ore
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50.000	15.000 ore
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50.000	15.000 ore
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50.000	15.000 ore
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50.000	15.000 ore
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50.000	15.000 ore
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50.000	15.000 ore
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50.000	15.000 ore
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50.000	15.000 ore
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50.000	15.000 ore
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50.000	15.000 ore
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50.000	15.000 ore
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50.000	15.000 ore
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	50.000	15.000 ore
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	15.000	15.000 ore
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50.000	25.000 ore
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50.000	25.000 ore

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura del colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso	Intensità luminosa (Nom)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	240 lm	500 cd
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	230 lm	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	345 lm	700 cd
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	355 lm	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	215 lm	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	255 lm	545 cd
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	3000 K	830	550 lm	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	4000 K	840	550 lm	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	6500 K	865	550 lm	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	350 lm	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	345 lm	700 cd
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °	3000 K	830	460 lm	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °	4000 K	840	485 lm	800 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	225 lm	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	230 lm	500 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	265 lm	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	275 lm	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	370 lm	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	390 lm	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	6500 K	865	390 lm	770 cd
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	6500 K	865	430 lm	770 cd
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	36 °	3000 K	830	345 lm	700 cd
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	3000 K	830	670 lm	750 cd
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	4000 K	840	730 lm	750 cd

Funzionamento e parte elettrica

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 W	35 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 W	35 W
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4,6 W	50 W
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2,7 W	25 W
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3,5 W	35 W
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	4,9 W	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	4,9 W	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	4,9 W	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	4,9 W	65 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4,9 W	65 W
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	2,7 W	25 W
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	2,7 W	25 W
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5 W	35 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5 W	35 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6 W	50 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4,6 W	50 W
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	4,6 W	50 W
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	4,6 W	50 W
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	4,7 W	50 W
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	6,7 W	90 W
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	6,7 W	100 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente	Temp. massima involucro (Nom)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-	70 °C
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-	65 °C
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	85 °C
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	85 °C
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	85 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-	70 °C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente	Temp. massima involucro (Nom)
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-	70 °C
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-	85 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-	85 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-	72 °C

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Range	
		temperatura ambiente	Temp. massima involucro (Nom)
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	Da -20 °C a 45 °C	80 °C
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	-	75 °C
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-	75 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Solo con dimmer specifici
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Solo con dimmer specifici
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Solo con dimmer specifici
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	No
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	No
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	No
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	No
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	No
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	No
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Solo con dimmer specifici
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Solo con dimmer specifici
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	No

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/
		1000 h
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh


Order Code	Full Product Name	Range	
		temperatura ambiente	Temp. massima involucro (Nom)
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-	75 °C

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	No
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	No
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	No
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	No
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	No
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	No
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	No
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	No
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	No
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	No
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	No
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	No

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	Trasparente
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	-
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-


CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/ 1000 h
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	5 kWh
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	-
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	5 kWh
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	7 kWh




90°


60°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°



(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°





(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°


CorePro LEDspot MV




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D


Accent Diagrams




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM



Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 60D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D



Accent Diagram - LEDspot GU10 50W 830 36D
6CT


CorePro LEDspot MV

Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
827 36D



Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
840 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM



Beam diagram - LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

Beam Diagrams



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

