



LuxSpace – vysoká účinnosť, vizuálny komfort a štýlový dizajn

LuxSpace, recessed

Zákazníci majú záujem o optimalizáciu všetkých svojich zdrojov, teda okrem nákladov na prevádzku (energia atď.) aj ľudských zdrojov. Úspora elektrickej energie preto patrí medzi priority. Nesmie to však mať nepriaznivý dopad na komfort zamestnancov, ktorí potrebujú príjemné prostredie na zaistenie vyššej produktivity alebo na zákazníkov, ktorí si chcú užiť nakupovanie. LuxSpace predstavuje skvelú kombináciu účinnosti, svetelného komfortu a dizajnu bez ohrozenia kvality osvetlenia (podanie a homogénnosť farby). Poskytuje širokú škálu možností na vytvorenie požadovanej atmosféry bez ohľadu na aplikáciu.

Výhody

- Najvyšší svetelný výkon v rámci radu
- Vytvára príjemné prirodzené svetlo zabezpečujúce vizuálny komfort
- Skvelá integrácia do stropu vďaka tenkému a úzkemu rámu, verzia bez rámu je vhodná na integráciu do sadrokartónového stropu

Vlastnosti

- K dispozícii sú štyri optiky: vysokoleštená, fazetová, matná a biela
- Výška telesa: hlboká (až UGR 19), nízka (až UGR 22)
- Farba svetla: 830, 840, 930 and 827
- Farby rámu: vysokoleštená kovová, biela (RAL9010), sivá, čierna (RAL9005) ako štandard (ďalšie farby RAL sú k dispozícii na požiadanie)
- K dispozícii aj verzie bez rámu
- Dostupná stropná verzia (nie pre LED40S)
- Vhodné aj pre núdzovú prevádzku (centrálne núdzové osvetlenie) s jednosmerným prúdom
- Ďalšie možnosti montáže: PG a PGO (IP54, čelná strana), núdzové osvetlenie (jedna batéria 3 h), závesné dekoratívne sklo, priebežné prekáblovanie

Aplikácie

- Kancelárie
- Maloobchodné predajne
- Nemocnice
- Hotely
- Letiská
- Múzeá

Špecifikácia

Typ	DN570B (nízka vstavaná verzia) DN571B (hlboká vstavaná verzia)
Typ stropného systému	Sadrokartónový (platňový) strop
Svetelný zdroj	Jednorazový modul LED
Príkon	12,6; 21; 25,5; 36 W (3 000 K) 12,6; 19,8; 24; 36 W (4 000 K)
Svetelný tok	DN570B, vysokoleštený zrkadlový alebo fazetový reflektor: 1.350, 2.200, 2.600, 4.000 lm DN570B, matný zrkadlový reflektor: 1.150, 1.850, 2.200, 4.000 lm DN570B, biely reflektor: 1.300, 2.100, 2.500, 4.000 lm DN571B, vysokoleštený zrkadlový alebo fazetový reflektor: 1.300, 2.100, 2.500, 4.000 lm DN571B, matný zrkadlový reflektor: 1.000, 1.650, 1.950, 4.000 lm DN571B, biely reflektor: 1.250, 2.000, 2.400, 4.000 lm
Farba svetla	830, 840, 930 a 827
Index podania farieb	> 80
Stredná životnosť	70.000 hodín
L70B50	
Stredná životnosť	50.000 hodín
L80B50	
Rozsah prevádzkovej teploty	+10 až +40 °C

Napájač	Samostatný
Napájacie napätie	230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz
Stmievanie	Stmievanie možné cez DALI (PSED-E)
Možnosti	Núdzové osvetlenie 3 hodiny (EL3) Ochranné sklo (PG alebo PGO, IP54 čelná strana) Priebežné prekáblovanie Verzia bez rámu pre sadrokartónový strop (nie pre LED40S) Závesné sklo: opáľové (SG-O), matný kruh (SG-FRC) a matný halo krúžok okolo svetelného zdroja (SG-HR-FR) Externá alebo nástrčná 3-kolíkóvsvorkovnica Wieland/Adels
Materiál	Teleso a rám: hliník Reflektor: plastový s hliníkovým povrchom (vysokoleštené zrkadlo alebo fazetový reflektor)
Farba	Rám: biela (RAL9010), sivá, čierna (RAL 9004) alebo vysokoleštená kovová
Optika	Vysokoleštený zrkadlový reflektor (C) Matný zrkadlový reflektor (M) Fazetový reflektor (F) Biely reflektor (WR)
Zapojenie	Nástrčná svorkovnica alebo konektor s ťahovým uvoľnením
Montáž	Upevnenie pomocou pružných svoriek
Poznámky	Vrátane externého napájača

LuxSpace, recessed

Príslušenstvo

Ochranné sklo

Ordercode 93234500

Ochranné sklo opáľové

Ordercode 93235200

