



Philips LuxSpace, âm trần – hiệu suất cao, dễ chịu cho mắt và có thiết kế phong cách

LuxSpace, âm trần

Khách hàng đang tìm cách tối ưu hóa tất cả các nguồn lực của mình, điều đó nghĩa là không chỉ chi phí vận hành (năng lượng, v.v.) mà còn cả chi phí của người dùng cũng có tác động lớn hơn nhiều đến lợi nhuận thu được. Do đó, LuxSpace được thiết kế để mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa tính hiệu quả, sự dễ chịu cho đôi mắt và thiết kế mà không gây ảnh hưởng tới hiệu suất chiếu sáng (khả năng hoàn màu và phân bố ánh sáng). Sản phẩm này có nhiều lựa chọn đa dạng để tạo ra những môi trường xung quanh như mong muốn, mang đến sự thoải mái cho người dùng, bất kể ứng dụng trong lĩnh vực nào. Đối với các ứng dụng văn phòng, LuxSpace cũng hỗ trợ cho sức khỏe và tinh thần nhờ có các sản phẩm Màu trắng có thể điều chỉnh chuyên dụng và điều khiển ánh sáng.

Lợi ích

- Độ hiệu quả cao nhất trong phân khúc, lên đến 160 lm/W
- Tạo ra ánh sáng nhẹ nhàng, tự nhiên, đảm bảo sự thoải mái cho thị giác
- Tích hợp với trần hoàn hảo với phiên bản viền hẹp hoặc không viền cho trần thạch cao
- Cải thiện kiểm soát độ chói, tuân thủ các yêu cầu về văn phòng
- Chất lượng màu sắc cao với tùy chọn CRI90 (R9>50)
- Chiếu sáng đồng đều nhờ khả năng phân bố ánh sáng rộng
- Hỗ trợ Chiếu sáng tập trung vào con người với Màu trắng có thể điều chỉnh và các điều khiển ánh sáng tích hợp

Tính năng

- Kích thước nhỏ (DN560B/DN561B) và gọn (DN570B/DN571B) để lắp âm trần
- Phiên bản vuông lắp âm trần (DN572B) và phiên bản tròn lắp nổi (DN570C) với kích thước nhỏ gọn
- Bốn lựa chọn chóa quang học: độ bóng cao, vát cạnh, mờ và trắng
- Các phiên bản UGR19 và UGR22 có các chiều cao sản phẩm khác nhau
- Các lựa chọn màu sắc: kim loại có độ bóng cao, trắng (RAL9003), xám (RAL9006), đen (RAL9004) theo tiêu chuẩn (bất kỳ màu RAL khả dụng nào theo yêu cầu)
- Tuân thủ theo đèn chiếu sáng khẩn cấp trung tâm với DC (theo yêu cầu)
- Nhiều tùy chọn bổ sung: PG và PGO (IP54 mặt trước), đèn chiếu sáng khẩn cấp (một pin 3 giờ), thủy tinh treo trang trí, đi dây, cáp Eca và B2ca & tùy chọn đầu nối
- Tuổi thọ hữu ích kéo dài 50.000 giờ tại L90

Ứng dụng

- Cửa hàng bán lẻ
- Văn phòng
- Bệnh viện và Trung tâm Chăm sóc
- Dịch vụ nhà hàng khách sạn
- Sân bay
- Bảo tàng
- Hội trường

Phiên bản



IPPR DN570Bi 0001

Bản vẽ kích thước



