



# Erinomaisen hinta-laatusuhteen ledilamput

## CorePro LEDbulb

CorePro LED -lamppu soveltuu mainiosti perustason valaisutarpeisiin. Se valaisee kauniisti ja toimii luotettavasti, kuten LED-lamppujen pitääkin. CorePro LED -lamput sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on E27- tai B22-kanta, eli ne on suunniteltu korvaamaan halogeeni- tai hehkulamput. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa – jopa 80 % halogeenilamppuihin verrattuna – ja minimoivat huoltokulut 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta.

### Hyödyt

- Erinomainen valinta himmeäpintaisten hehkulamppujen korvaajaksi
- Energiansäästö jopa 80 %
- Alhaisemmat ylläpitokustannukset

### Ominaisuudet

- Helppo jälkiasentaa nykyisiin valaisimiin
- Pitkä käyttöikä
- Valo syttyy välittömästi ja saavuttaa täyden kirkkauden heti
- Ei UV- eikä infrapunasäteilyä
- Ei sisällä elohopeaa eikä muita haitallisia materiaaleja – RoHS-yhteensopiva

### Käyttökohteet

- Hotellit, ravintolat, kahvilat
- Asuinalueet
- Käytävät, kulkuväylät

# CorePro LEDbulb

## Versions



LED Lamps, LEDbulb A60 B22






CorePro LEDbulb 75W B22 827 FR A60



LEDbulb CorePro B22 A60 5W

## Mittapiirros







| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830 | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865 | 60 mm | 108 mm |
| LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT     | 60 mm | 108 mm |
| LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT     | 60 mm | 108 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | 60 mm | 110 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | 60 mm | 120 mm |
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | 60 mm | 120 mm |
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | 60 mm | 120 mm |
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | 60 mm | 120 mm |
| LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | 60 mm | 120 mm |
| LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | 60 mm | 120 mm |

# CorePro LEDbulb

## Mittapiirros



| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827 | 60 mm | 110 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | 60 mm | 110 mm |
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | 60 mm | 110 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | 60 mm | 110 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | 60 mm | 107 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | 60 mm | 107 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | 60 mm | 107 mm |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | 60 mm | 108 mm |
| LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | 60 mm | 107 mm |
| LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | 60 mm | 108 mm |
| LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | 60 mm | 108 mm |
| LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | 60 mm | 108 mm |

CorePro LEDbulb

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Yleistä tietoa                        |             |
| Sytytys                               | 50 000      |
| Valaistuksen tekniset tiedot          |             |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 %        |
| Käyttö- ja sähkö tiedot               |             |
| Syöttötaajuus                         | 50–60 Hz    |
| Viivatiheys                           | 50 to 60 Hz |
| Syttymisaika (nim.)                   | 0,5 s       |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys       |             |
| Himmennettävä                         | Ei          |
| Mekaaniset tiedot ja runko            |             |
| Lampun pinta                          | Matta       |

Yleistä tietoa

| Order Code | Full Product Name                      | Kanta | Nimelliskäyttöikä | Order Code | Full Product Name                      | Kanta | Nimelliskäyttöikä |
|------------|----------------------------------------|-------|-------------------|------------|----------------------------------------|-------|-------------------|
| 57763900   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827   | B22   | 15 000 tuntia     | 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | E27   | 15 000 tuntia     |
| 32978200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | B22   | 15 000 tuntia     | 47109200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | E27   | 15 000 tuntia     |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | E27   | 15 000 tuntia     | 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | E27   | 15 000 tuntia     |
| 47105400   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | E27   | 15 000 tuntia     | 47097200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | E27   | 15 000 tuntia     |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | E27   | 15 000 tuntia     | 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | E27   | 15 000 tuntia     |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | E27   | 15 000 tuntia     | 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | E27   | 15 000 tuntia     |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | E27   | 15 000 tuntia     | 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | E27   | 15 000 tuntia     |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | E27   | 15 000 tuntia     | 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | E27   | 10 000 tuntia     |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827  | E27   | 15 000 tuntia     | 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | E27   | 15 000 tuntia     |
| 47111500   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT      | E27   | 15 000 tuntia     | 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | E27   | 15 000 tuntia     |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840  | E27   | 15 000 tuntia     | 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | E27   | 15 000 tuntia     |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT      | E27   | 15 000 tuntia     | 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | E27   | 15 000 tuntia     |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865  | E27   | 15 000 tuntia     | 57761500   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | B22   | 15 000 tuntia     |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830  | E27   | 15 000 tuntia     | 51002500   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | B22   | 15 000 tuntia     |
| 57765300   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | B22   | 15 000 tuntia     |            |                                        |       |                   |

Valaistuksen tekniset tiedot

| Order Code | Full Product Name                      | Keilakulma (nim.) | Vastaava värilämpötila (nim.) | Värintoistoindeksi (CRI) | Värikoodi | Valovirta |
|------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 57763900   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827   | 200 °             | 2700 K                        | 80                       | 827       | 806 lm    |
| 32978200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | 200 °             | 3000 K                        | 90                       | 930       | 1 521 lm  |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | 180 °             | 2700 K                        | 80                       | 827       | 1 521 lm  |
| 47105400   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | 180 °             | 2700 K                        | 80                       | 827       | 1 521 lm  |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | 180 °             | 4000 K                        | 80                       | 840       | 1 521 lm  |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | 180 °             | 4000 K                        | 80                       | 840       | 1 521 lm  |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | 180 °             | 6500 K                        | 80                       | 865       | 1 521 lm  |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | 180 °             | 3000 K                        | 80                       | 830       | 1 521 lm  |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827  | 180 °             | 2700 K                        | 80                       | 827       | 1 055 lm  |
| 47111500   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT      | 180 °             | 2700 K                        | 80                       | 827       | 1 055 lm  |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840  | 180 °             | 4000 K                        | 80                       | 840       | 1 055 lm  |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT      | 180 °             | 4000 K                        | 80                       | 840       | 1 055 lm  |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865  | 180 °             | 6500 K                        | 80                       | 865       | 1 055 lm  |

## CorePro LEDbulb

| Order Code | Full Product Name                      | Keilakulma (nim.) | Vastaava väriämpötila (nim.) | Värintoistoindeksi (CRI) | Värikoodi | Valovirta |
|------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830  | 180 °             | 3000 K                       | 80                       | 830       | 1 055 lm  |
| 57765300   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | 200 °             | 2700 K                       | 80                       | 827       | 470 lm    |
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | 180 °             | 2700 K                       | 80                       | 827       | 806 lm    |
| 47109200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | 180 °             | 2700 K                       | 80                       | 827       | 806 lm    |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | 180 °             | 4000 K                       | 80                       | 840       | 806 lm    |
| 47097200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | 180 °             | 4000 K                       | 80                       | 840       | 806 lm    |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | 180 °             | 6500 K                       | 80                       | 865       | 806 lm    |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | 180 °             | 2700 K                       | 80                       | 827       | 470 lm    |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | 180 °             | 2700 K                       | 80                       | 827       | 470 lm    |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | 180 °             | 3000 K                       | 80                       | 830       | 470 lm    |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | 180 °             | 4000 K                       | 80                       | 840       | 470 lm    |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | 180 °             | 4000 K                       | 80                       | 840       | 470 lm    |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | 180 °             | 6500 K                       | 80                       | 865       | 470 lm    |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | 180 °             | 3000 K                       | 80                       | 830       | 806 lm    |
| 57761500   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | 200 °             | 2700 K                       | 80                       | 827       | 1 055 lm  |
| 51002500   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | 200 °             | 2700 K                       | 80                       | 827       | 1 521 lm  |

### Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code | Full Product Name                      | Virrankulutus | Vastaa teholtaan |
|------------|----------------------------------------|---------------|------------------|
| 57763900   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827   | 8 W           | 60 W             |
| 32978200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | 13 W          | 100 W            |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | 13 W          | 100 W            |
| 47105400   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | 13 W          | 100 W            |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | 13 W          | 100 W            |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | 13 W          | 100 W            |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | 13 W          | 100 W            |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | 13 W          | 100 W            |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827  | 10 W          | 75 W             |
| 47111500   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT      | 10 W          | 75 W             |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840  | 10 W          | 75 W             |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT      | 10 W          | 75 W             |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865  | 10 W          | 75 W             |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830  | 10 W          | 75 W             |
| 57765300   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | 4,9 W         | 40 W             |

| Order Code | Full Product Name                      | Virrankulutus | Vastaa teholtaan |
|------------|----------------------------------------|---------------|------------------|
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | 8 W           | 60 W             |
| 47109200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | 8 W           | 60 W             |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | 8 W           | 60 W             |
| 47097200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | 8 W           | 60 W             |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | 8 W           | 60 W             |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | 4,9 W         | 40 W             |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | 4,9 W         | 40 W             |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | 4,9 W         | 40 W             |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | 4,9 W         | 40 W             |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | 4,9 W         | 40 W             |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | 4,9 W         | 40 W             |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | 8 W           | 60 W             |
| 57761500   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | 11 W          | 75 W             |
| 51002500   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | 13 W          | 100 W            |

### Käyttölämpötila

CorePro LEDbulb

| Order Code | Full Product Name                      | Käyttölämpötila-alue | T-Case, maksimi (nim.) |
|------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 57763900   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827   | -                    | 85 °C                  |
| 32978200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | -                    | 95 °C                  |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | -20...45 °C          | 95 °C                  |
| 47105400   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | -20...45 °C          | 95 °C                  |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | -20...45 °C          | 95 °C                  |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | -20...45 °C          | 95 °C                  |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | -20...45 °C          | 95 °C                  |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | -20...45 °C          | 95 °C                  |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827  | -20...45 °C          | 85 °C                  |
| 47111500   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT      | -20...45 °C          | 95 °C                  |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840  | -20...45 °C          | 85 °C                  |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT      | -20...45 °C          | 95 °C                  |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865  | -20...45 °C          | 85 °C                  |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830  | -20...45 °C          | 85 °C                  |
| 57765300   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | -20...45 °C          | 80 °C                  |

| Order Code | Full Product Name                      | Käyttölämpötila-alue | T-Case, maksimi (nim.) |
|------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | -20...45 °C          | 75 °C                  |
| 47109200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | -20...45 °C          | 95 °C                  |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | -20...45 °C          | 75 °C                  |
| 47097200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | -20...45 °C          | 95 °C                  |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | -20...45 °C          | 75 °C                  |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | -20...45 °C          | 75 °C                  |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | -20...45 °C          | 75 °C                  |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | -20...45 °C          | 75 °C                  |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | -20...45 °C          | -                      |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | -20...45 °C          | 75 °C                  |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | -20...45 °C          | 75 °C                  |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | -20...45 °C          | 75 °C                  |
| 57761500   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | -                    | 80 °C                  |
| 51002500   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | -                    | 85 °C                  |

Mekaaniset tiedot ja runko








| Order Code | Full Product Name                      | Hehkulampun muoto |
|------------|----------------------------------------|-------------------|
| 57763900   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827   | A60               |
| 32978200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | A60               |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | A60               |
| 47105400   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | A67               |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | A60               |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | A67               |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | A60               |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | A60               |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827  | A60               |
| 47111500   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT      | A60               |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840  | A60               |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT      | A60               |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865  | A60               |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830  | A60               |
| 57765300   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | A60               |

| Order Code | Full Product Name                      | Hehkulampun muoto |
|------------|----------------------------------------|-------------------|
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | A60               |
| 47109200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | A60               |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | A60               |
| 47097200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | A60               |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | A60               |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | A60               |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | A60               |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | A60               |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | A60               |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | A60               |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | A60               |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | A60               |
| 57761500   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | A60               |
| 51002500   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | A60               |











Merkinnät ja luokitukset

# CorePro LEDbulb

| Order Code | Full Product Name                      | Energiankulutus kWh/1000 h |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 57763900   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827   | 8 kWh                      |
| 32978200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | 13 kWh                     |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | 13 kWh                     |
| 47105400   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | 13 kWh                     |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | 13 kWh                     |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | 13 kWh                     |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | 13 kWh                     |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | 13 kWh                     |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827  | 10 kWh                     |
| 47111500   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT      | 10 kWh                     |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840  | 10 kWh                     |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT      | 10 kWh                     |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865  | 10 kWh                     |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830  | 10 kWh                     |
| 57765300   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | 5 kWh                      |
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | 8 kWh                      |
| 47109200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | 8 kWh                      |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | 8 kWh                      |
| 47097200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | 8 kWh                      |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | 8 kWh                      |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | 5 kWh                      |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | 5 kWh                      |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | 5 kWh                      |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | 5 kWh                      |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | 5 kWh                      |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | 5 kWh                      |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | 8 kWh                      |
| 57761500   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | 11 kWh                     |
| 51002500   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | 13 kWh                     |



## CorePro LEDbulb





## CorePro LEDbulb

