



# La solution d'ampoules LEDbulb économique

## CorePro LEDbulb

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Avantages

### Fonctions

### Application

### Versions





# CorePro LEDbulb

## Versions



## Schéma dimensionnel



D


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm

# CorePro LEDbulb


## Schéma dimensionnel




D

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37.2 mm	114.3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37.2 mm	114.3 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	68 mm	132 mm
CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	68 mm	132 mm




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	77 mm	142 mm
CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	77 mm	142 mm



Product	D	C
CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60 mm	110 mm

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	60 mm	110 mm

### Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension (nom.)	220-240 V
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

### Caractéristiques générales

Culot	E27
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X

### Photométries et Colorimétries

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

### Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
-----------------------	--------

## Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	Classe énergétique
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	6 kWh	A+
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	8 kWh	A+
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	8 kWh	A+
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	5 kWh	A+
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	8 kWh	A+
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	11 kWh	A+
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	13 kWh	A+
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 kWh	A+
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	13 kWh	A+
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh	A+
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh	A+
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	17 kWh	A+
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	16 kWh	A++
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	19 kWh	A++
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	18 kWh	A++
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	5 kWh	A+
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	9 kWh	A+
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	11 kWh	A+
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	13 kWh	A+

## Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable	Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	Non	81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Non
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Non	66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	Non
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	Non	66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	Non
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	Non	66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	Non
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	Non	66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	Non
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	Non	66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	Oui
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Non	66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	Oui
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Non	66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	Oui
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	Non	66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	Oui
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Non			

## Caractéristiques électriques

## CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	40 W	5,5 W
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 W	8 W
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 W	8 W
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	40 W	5 W
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 W	7,5 W
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	75 W	11 W
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	100 W	13 W
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	75 W	10 W
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	100 W	12,5 W
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68 W	9,5 W

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75 W	9,5 W
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	120 W	17 W
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	120 W	15,5 W
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	150 W	19 W
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	150 W	17,5 W
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	40 W	5 W
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60 W	8,5 W
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	75 W	10,5 W
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	100 W	13 W

## Photométries et Colorimétries (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'émission du faisceau (nom.)	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	200 °	827	2700 K	80
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	240 °	830	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Angle d'émission du faisceau (nom.)	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	240 °	840	4000 K	80
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	150 °	827	2700 K	80
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	150 °	840	4000 K	80
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	150 °	827	2700 K	80
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	150 °	840	4000 K	80
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90

## Photométries et Colorimétries (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	470 lm
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	806 lm
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	806 lm
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	470 lm
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	806 lm
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	1055 lm
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	1521 lm
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	1055 lm
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	1521 lm
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	950 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	1050 lm
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	2000 lm
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	2000 lm
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	2500 lm
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	2500 lm
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	470 lm
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	806 lm
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	1055 lm
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	1521 lm


## Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	A60
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	A60
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	A60
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	A60
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	A60
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	A60
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Stick











Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Stick
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	A67
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	A67
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	A67
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	A67
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	A60
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	A60
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	A60
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	A60

## Températures

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	75 °C
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	85 °C
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	85 °C
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	75 °C
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	85 °C
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	80 °C
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	85 °C
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	80 °C
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	85 °C
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	90 °C
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	90 °C
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	90 °C
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	90 °C
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	70 °C
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	85 °C
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	90 °C
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	90 °C



# CorePro LEDbulb



# CorePro LEDbulb

