



La soluzione LEDbulb conveniente

CorePro LEDbulb

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Vantaggi

- Grazie a un design sobrio ed elegante, questa lampadina è la sostituzione ideale per le lampade a incandescenza opache
- Fino all'80% di risparmio energetico
- Minori costi di manutenzione

Caratteristiche

- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit) con supporti esistenti E27 e B22
- Accensione immediata a massima potenza: al momento dell'accensione, le lampadine LED Philips erogano immediatamente il livello massimo di luminosità
- Durata di 15.000 ore
- Scelta tra 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Luce priva di raggi UV e IR

Applicazione

- Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
- Camere d'albergo, hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

CorePro LEDbulb

Versions



LEDbulb ND 10 75W A60 E27 827 6CT






LEDbulb ND 8 60W A60 E27 827 6CT



65W E27 A60 FR

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm

Informazioni generali	
Attacco	E27
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	180 °
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A60

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Durata nominale
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	15.000 ore
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	15.000 ore
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	15.000 ore
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	15.000 ore
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	15.000 ore
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	15.000 ore
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	15.000 ore
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	15.000 ore
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	15.000 ore
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	15.000 ore
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	10.000 ore
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15.000 ore
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	15.000 ore

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	2700 K	827	1.055 lm
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	2700 K	827	806 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	4000 K	840	1.521 lm
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	6500 K	865	1.521 lm
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	3000 K	830	1.521 lm
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	4000 K	840	1.055 lm
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	6500 K	865	1.055 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	3000 K	830	1.055 lm
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	4000 K	840	806 lm
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	6500 K	865	806 lm
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	3000 K	830	470 lm
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	4000 K	840	470 lm
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	3000 K	830	806 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	10 W	75 W
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	8 W	60 W
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	13 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	13 W	100 W
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	13 W	100 W
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 W	75 W

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	10 W	75 W
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	10 W	75 W
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	8 W	60 W
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	4,9 W	40 W
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	4,9 W	40 W
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	8 W	60 W


Temperatura











Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente	Temp. massima involucro (Nom)
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	-	95 °C
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	-	95 °C
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Da -20 °C a 45 °C	95 °C
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Da -20 °C a 45 °C	95 °C
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Da -20 °C a 45 °C	95 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Da -20 °C a 45 °C	85 °C
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Da -20 °C a 45 °C	85 °C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente	Temp. massima involucro (Nom)
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Da -20 °C a 45 °C	85 °C
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Da -20 °C a 45 °C	75 °C
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Da -20 °C a 45 °C	75 °C
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Da -20 °C a 45 °C	75 °C
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Da -20 °C a 45 °C	75 °C
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Da -20 °C a 45 °C	75 °C

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	10 kWh
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	8 kWh
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	13 kWh
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	13 kWh
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	13 kWh
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 kWh
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	10 kWh
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	10 kWh
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	8 kWh
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	8 kWh
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	5 kWh
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	5 kWh
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	8 kWh





CorePro LEDbulb

