



Soluția LEDbulb accesibilă

CorePro LEDbulb

Becul LED CorePro este becul perfect pentru nevoile tale de bază în iluminat. Oferă lumină frumoasă și performanțe de încredere pe care le așteptați de la LED la un preț accesibil. Becurile LED CorePro sunt compatibile cu aparatele de iluminat existente cu un soclu E27 sau B22 și sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor incandescente. Acestea oferă economii uriașe de energie de 80% și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 de ore, reduce costurile de întreținere.

Beneficii

- Acest bec este înlocuitorul perfect pentru becurile mate cu incandescență
- Reducere a consumului de energie cu până la 80%
- Costuri de întreținere mai mici

Caracteristici

- Montare simplă, retrofit, pe instalațiile existente
- Durată lungă de viață
- Lumină instantanee la aprindere
- Lumină fără UV și IR
- Fără mercur sau alte substanțe nocive - conform ROHS

Cerere

- Hoteluri
- Zone rezidențiale
- Alei pietonale




CorePro LEDbulb

Versions



LEDbulb A19 E26 15W

Cote





Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	60 mm	109 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 mm	110 mm

CorePro LEDbulb

Cote



Product	D	C
CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	60 mm	107 mm
CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm

CorePro LEDbulb

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culturilor (IRC)	Cod culoare	Flux luminos
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	1.521 lm
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1.521 lm
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827	1.521 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1.521 lm
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	1.521 lm
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1.521 lm
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1.521 lm
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1.055 lm
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827	1.055 lm
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1.055 lm
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	1.055 lm
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1.055 lm
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	1.055 lm
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	1.055 lm
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	180 °	4000 K	90	940	1.055 lm
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1.055 lm
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	806 lm
47109200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827	806 lm
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	806 lm
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	806 lm
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	806 lm
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827	470 lm
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	470 lm
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	470 lm
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	180 °	4000 K	90	940	470 lm
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	806 lm
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	806 lm
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	180 °	4000 K	90	940	806 lm
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	470 lm

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culturilor (IRC)	Cod culoare	Flux luminos
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	806 lm
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	200 °	2700 K	80	827	806 lm
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	200 °	2700 K	80	827	470 lm
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	200 °	4000 K	80	840	470 lm
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	200 °	3000 K	80	830	470 lm
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	200 °	6500 K	80	865	470 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Frecvență de intrare	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	13 W	100 W
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	11 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Frecvență de intrare	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	10 W	75 W
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
47109200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	8 W	60 W
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Frecvență de intrare	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Frecvență de intrare	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Maximum T-case (nom.)
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	De la -20 °C până la 45 °C	105 °C
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	De la -20 °C până la 45 °C	95 °C
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	De la -20 °C până la 45 °C	95 °C
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	De la -20 °C până la 45 °C	95 °C
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	De la -20 °C până la 45 °C	95 °C
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	De la -20 °C până la 45 °C	95 °C
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	De la -20 °C până la 45 °C	95 °C
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	De la -20 °C până la 45 °C	85 °C
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	De la -20 °C până la 45 °C	95 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	De la -20 °C până la 45 °C	85 °C
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	De la -20 °C până la 45 °C	95 °C
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	De la -20 °C până la 45 °C	85 °C
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	De la -20 °C până la 45 °C	105 °C
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	De la -20 °C până la 45 °C	105 °C
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	De la -20 °C până la 45 °C	105 °C
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	De la -20 °C până la 45 °C	85 °C
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	De la -20 °C până la 45 °C	75 °C

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Maximum T-case (nom.)
47109200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	De la -20 °C până la 45 °C	95 °C
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	De la -20 °C până la 45 °C	75 °C
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	De la -20 °C până la 45 °C	95 °C
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	De la -20 °C până la 45 °C	75 °C
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	De la -20 °C până la 45 °C	75 °C
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	De la -20 °C până la 45 °C	80 °C
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	De la -20 °C până la 45 °C	80 °C
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	De la -20 °C până la 45 °C	80 °C
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	De la -20 °C până la 45 °C	95 °C
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	De la -20 °C până la 45 °C	95 °C
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	De la -20 °C până la 45 °C	95 °C
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	De la -20 °C până la 45 °C	-
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	De la -20 °C până la 45 °C	75 °C
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	-	85 °C
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	De la -20 °C până la 45 °C	80 °C
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	De la -20 °C până la 45 °C	80 °C
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	De la -20 °C până la 45 °C	80 °C

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Maximum T- case (nom.)
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	De la -20 °C până la 45 °C	80 °C

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Formă bec
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	A60
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	A67
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	A67
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	A60
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	A60
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	A60
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	A60
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	A60
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
47109200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	A60











Order Code	Full Product Name	Formă bec
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	A60
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	A60
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	A60
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	A60
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	A60
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	A60
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	A60
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	A60
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	A60
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	A60
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60











Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	13 kWh
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	13 kWh
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	13 kWh
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	13 kWh
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	13 kWh
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	13 kWh
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	13 kWh
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	10 kWh
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	10 kWh
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 kWh
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	10 kWh
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	10 kWh
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	11 kWh
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	11 kWh
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	10 kWh
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	10 kWh
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	8 kWh
47109200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	8 kWh
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	8 kWh
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	8 kWh
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	5 kWh
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	5 kWh
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	5 kWh
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	5 kWh
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	8 kWh
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	8 kWh
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	8 kWh
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	5 kWh
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	8 kWh
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	8 kWh
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	5 kWh
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	5 kWh
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	5 kWh
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	5 kWh

CorePro LEDbulb





CorePro LEDbulb

