



Smart Track RCS170 – phương pháp tin cậy để xây dựng hệ thống chiếu sáng nổi bật

Smart Track

Được thiết kế để hoạt động kết hợp với dòng đèn chiếu Smart Spot, Smart Track là loại thanh ray một pha được nối đất tăng cường để đảm bảo an toàn. Giải pháp tin cậy và linh hoạt này cho phép lựa chọn màu sắc, độ dài và các bộ khớp nối với nhiều hình dạng khác nhau để đáp ứng các yêu cầu lắp đặt đầy thách thức.

Lợi ích

- Cực kỳ an toàn: không cần lo lắng về an toàn
- Bền bỉ: tuổi thọ cao và độ tin cậy cao
- Linh hoạt: người dùng có thể kết hợp và phối hợp các bộ phận theo nhu cầu

Tính năng

- Bảo vệ an toàn
- Tuổi thọ và độ tin cậy được thử nghiệm nghiêm ngặt
- Ba màu sắc, hai độ dài, ba khớp nối

Ứng dụng

- Khu mua sắm
- Phòng trưng bày nghệ thuật

Thông số kỹ thuật

Loại	RCS170
Mạch điện	Mạch đơn, 220-240 V
Phiên bản độ dài	Đài 1000 và 2000 mm

Vật liệu	Nhôm
Màu sắc	Trắng (WH), xám (GR) và đen (BK)

Smart Track

Lắp đặt Lắp bằng vít, trực tiếp trên bề mặt

Công suất lắp đặt tối đa mạch đơn 220-240 V 16 A

Phụ kiện Khớp hình chữ I, chữ L và chữ T

Phiên bản



Phụ kiện

Mã đặt hàng 911400894580



Thông số vận hành và điện

Mạch điện Ray 1 mạch điện

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Màu phụ kiện
911400893980	RCS170 1C L1000 WH	Trắng
911400894280	RCS170 1C L2000 WH	Trắng

Order Code	Full Product Name	Màu phụ kiện
911400894080	RCS170 1C L2000 BK	Đen

Cơ khí và bộ vỏ

Order Code	Full Product Name	Chiều dài
911400893980	RCS170 1C L1000 WH	1000 mm
911400894280	RCS170 1C L2000 WH	2000 mm

Order Code	Full Product Name	Chiều dài
911400894080	RCS170 1C L2000 BK	2000 mm

