



RCS750 3okruhový hranatý přípojnícový systém – flexibilní a multifunkční

3-obvodový, hranatý systém RCS750

3okruhový přípojnícový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

Výhody

- Flexibilní tříokruhový přípojnícový systém pro profesionální uživatele umožňuje poměrně snadné vytvoření jakékoli požadované konfigurace
- Všechna svítidla mají samostatné spínání, takže je lze snadno přemísťovat, například za účelem vytvoření měnící se atmosféry ve výkladech či interiérech
- Možnost vytvoření „plovoucí“ konstrukce s použitím dodávaných závěsných trubek a svorek

Vlastnosti

- Lze použít se všemi bodovými LED 3C svítidly Philips
- K dispozici v délkách 1, 2, 3 a 4 m
- Dodává se ve třech povrchových úpravách – bílé, černé a hliníkové
- K dispozici řada adaptérů, napaječů a montážního příslušenství

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Aplikace

- Obchody
- Interiérové architektonické osvětlení

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



3-obvodový, hranatý systém RCS750

Versions

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 CS WH (XTSP11-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



3-obvodový, hranatý systém RCS750

Versions

ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)




ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L
(SKB18-1)



ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)



ZRS700 MBW6 ALU WALL
BRACKET (SKB21-1)










ZRS750 ICP BK (XTS21-2)




3-obvodový, hranatý systém RCS750

Rozměrové výkresy






3-obvodový, hranatý systém RCS750

Rozměrové výkresy



3-obvodový, hranatý systém RCS750

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

Coupling piece with suspension set



Power supply connector end left



3-obvodový, hranatý systém RCS750

Detaily o výrobku

Fish plate connection



Flexible coupling/corner piece



External earth coupling/corner piece outer 90°



End piece



Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Barva příslušenství	Test žhavým drátem	Test žhavým drátem
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Černá	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Černá	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Bílá	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Černá	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Černá	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Bílá	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Bílá	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Bílá	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Černá	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Bílá	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Bílá	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s

Order Code	Full Product Name	Barva příslušenství	Test žhavým drátem	Test žhavým drátem
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Bílá	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Bílá	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Černá	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Bílá	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Bílá	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Bílá	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Černá	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Bílá	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Hliník	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Hliník	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Order Code	Full Product Name	Barva příslušenství	Test žhavým drátem	Test žhavým drátem
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Hliník	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Hliník	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Bílá	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Bílá	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	Bílá	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Bílá	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Hliník	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Hliník	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Bílá	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Bílá	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Bílá	-	-

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Vstupní napětí
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	250 V	250 V
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	250 V	250 V
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	-	-
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Barva příslušenství	Test žhavým drátem	Test žhavým drátem
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Černá	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Hliník	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Černá	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Černá	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Černá	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Černá	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	Černá	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Hliník	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Černá	-	-

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Vstupní napětí
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	250 V	250 V
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	-	-
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	250 V	250 V

Certifikace a použití

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Třída ochrany IEC	Kód ochrany proti vniknutí	Kód ochrany proti vniknutí
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Třída ochrany IEC	Kód ochrany proti vniknutí	Kód ochrany proti vniknutí
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I	IP30	IP30
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	-	-

3-obvodový, hranatý systém RCS750

