



Systeme de rail carré RCS750 3 circuits – flexible et multifonction

Rail 3 allumages RCS750

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

Avantages

- Rail 3 allumages pour une utilisation professionnelle permettant de choisir la configuration souhaitée.
- Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation.
- Peut être utilisé comme une structure flottante grâce aux câbles de suspension.

Rail 3 allumages RCS750

Fonctions

- Compatible avec tous les spots sur rail 3C LED Philips
- Disponible en longueurs de 1, 2, 3 et 4 m
- Disponible en trois finitions : blanc, noir et aluminium
- Gamme d'adaptateurs, de connexions à l'alimentation et d'accessoires de montage disponibles

Application

- Commerces
- Eclairage décoratif d'intérieur

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



Rail 3 allumages RCS750

Versions

ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 CS WH (XTSP11-3)



Rail 3 allumages RCS750

Versions

ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



RBS750 recessed track, alu



ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)



ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)



Rail 3 allumages RCS750

Versions






ZRS700 MBW6 ALU WALL
BRACKET (SKB21-1)



ZRS750 ICP BK (XTS21-2)




Schéma dimensionnel




Rail 3 allumages RCS750

Schéma dimensionnel



Rail 3 allumages RCS750

Schéma dimensionnel



Rail 3 allumages RCS750

Détails sur le produit

Coupling piece with suspension set



Power supply connector end left



Fish plate connection



Flexible coupling/corner piece



External earth coupling/corner piece outer 90°



End piece



Informations générales

Order Code	Full Product Name	Couleur des accessoires	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent
8711559798554	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Noir	-	-
8711559141558	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Noir	-	-
8711559381305	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Blanc	-	-
8711559141527	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Noir	-	-
8711559141534	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Noir	-	-

Order Code	Full Product Name	Couleur des accessoires	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent
8711559149806	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Blanc	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559149820	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Blanc	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559381206	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Blanc	-	-
8711559141497	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Noir	-	-

Rail 3 allumages RCS750

Order Code	Full Product Name	Couleur des accessoires	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent
8711559381107	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Blanc	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559381114	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Blanc	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559381121	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Blanc	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559381138	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Blanc	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559141480	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Noir	-	-
8711559381220	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Blanc	-	-
8711559381268	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Blanc	-	-
8711559381343	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Blanc	-	-
8711559141503	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Noir	-	-
8711559381244	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Blanc	-	-
8711559381060	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminium	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559381077	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminium	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559381084	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminium	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559381091	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminium	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559381183	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Blanc	-	-
8711559381329	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Blanc	-	-

Order Code	Full Product Name	Couleur des accessoires	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent
8711559149844	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	Blanc	-	-
8711559381367	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Blanc	-	-
8711559149790	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminium	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559149813	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminium	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559147154	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Blanc	-	-
8711559381282	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Blanc	-	-
8711559381169	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Blanc	-	-
8711559141541	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Noir	-	-
8711559325309	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Aluminium	-	-
8711559798516	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Noir	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559798523	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Noir	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559798530	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Noir	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8711559798547	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Noir	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
8718696067444	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	Noir	-	-
8711559378817	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Aluminium	-	-
8711559141510	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Noir	-	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Tension d'entrée
8711559798554	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	250 V	250 V
8711559141558	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	250 V	250 V
8711559381305	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
8711559141527	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
8711559141534	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
8711559149806	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Tension d'entrée
8711559149820	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	-	-
8711559381206	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
8711559141497	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	250 V	250 V
8711559381107	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	-	-
8711559381114	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	-	-
8711559381121	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	-	-

Rail 3 allumages RCS750

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Tension d'entrée
8711559381138	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	-	-
8711559141480	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	250 V	250 V
8711559381220	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	250 V	250 V
8711559381268	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
8711559381343	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
8711559141503	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
8711559381244	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
8711559381060	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	-	-
8711559381077	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	-	-
8711559381084	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	-	-
8711559381091	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	-	-
8711559381183	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
8711559381329	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
8711559149844	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-
8711559381367	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
8711559149790	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Tension d'entrée
8711559149813	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	-	-
8711559147154	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	250 V	250 V
8711559381282	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
8711559381169	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	250 V	250 V
8711559141541	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
8711559325309	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
8711559798516	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	-	-
8711559798523	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	-	-
8711559798530	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	-	-
8711559798547	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	-	-
8718696067444	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-
8711559378817	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
8711559141510	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	250 V	250 V

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Classe de protection CEI	Indice de protection	Indice de protection
8711559798554	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	-	-
8711559141558	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	-	-
8711559381305	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
8711559141527	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-
8711559141534	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-
8711559149806	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8711559149820	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8711559381206	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
8711559141497	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	-	-
8711559381107	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8711559381114	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8711559381121	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8711559381138	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8711559141480	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Classe de protection CEI	Indice de protection	Indice de protection
8711559381220	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	-	-
8711559381268	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
8711559381343	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
8711559141503	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
8711559381244	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
8711559381060	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8711559381077	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8711559381084	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8711559381091	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8711559381183	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
8711559381329	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
8711559149844	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-	-	-
8711559381367	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
8711559149790	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30

Rail 3 allumages RCS750

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Classe de protection CEI	Indice de protection	Indice de protection
8711559149813	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8711559147154	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	-	-
8711559381282	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
8711559381169	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	-	-
8711559141541	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
8711559325309	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
8711559798516	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Classe de protection CEI	Indice de protection	Indice de protection
8711559798523	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8711559798530	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8711559798547	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Classe de sécurité I	Classe de sécurité I	IP30	IP30
8718696067444	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-	-	-
8711559378817	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
8711559141510	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	-	-

