



Szynoprzewód 3- obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 – elastyczny i wielofunkcyjny

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Korzyści

- Elastyczny szynoprzewód 3-obwodowy (3C) dla profesjonalnych użytkowników, co pozwala uzyskać dowolną konfigurację oświetlenia w łatwy sposób
- Wszystkie oprawy mają oddzielny włącznik zasilania, co umożliwia ich łatwą relokację, tworząc coraz to inną aranżację świetlną w witrynach sklepowych lub we wnętrzach
- Może być zastosowany w formie "pływającej" przy użyciu akcesoriów do montażu zwieszanego

Cechy

- -

Zastosowanie

- sklepy,
- powierzchnie handlowe,

Wersje

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Wersje

ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 CS WH (XTSP11-3)



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Wersje

ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L
(SKB18-1)



ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)



ZRS700 MBW6 ALU WALL
BRACKET (SKB21-1)








Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Wersje

ZRS750 ICP BK (XTS21-2)











Rysunki techniczne




Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Rysunki techniczne




Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Rysunki techniczne



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Więcej o produkcie



Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kolor akcesorium	Test rozżarzonym drutem	Test rozżarzonym drutem
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Czarny	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Czarny	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Biel	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Czarny	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Czarny	-	-

Order Code	Full Product Name	Kolor akcesorium	Test rozżarzonym drutem	Test rozżarzonym drutem
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Biel	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Czarny	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Order Code	Full Product Name	Kolor akcesorium	Test rozżarzonym drutem	Test rozżarzonym drutem
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Czarny	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Biel	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Biel	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Biel	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Czarny	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Biel	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Biel	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Biel	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	Biel	-	-

Order Code	Full Product Name	Kolor akcesorium	Test rozżarzonym drutem	Test rozżarzonym drutem
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Biel	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Biel	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Biel	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Biel	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Czarny	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Aluminium	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Czarny	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Czarny	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Czarny	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Czarny	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	Czarny	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Aluminium	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Czarny	-	-

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Napięcie wejściowe
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	250 V	250 V
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	250 V	250 V
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Napięcie wejściowe
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	-	-
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Napięcie wejściowe
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	250 V	250 V
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Napięcie wejściowe
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	-	-
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	250 V	250 V

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Klasa ochrony IEC	Kod stopnia ochrony	Kod stopnia ochrony
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Klasa ochrony IEC	Kod stopnia ochrony	Kod stopnia ochrony
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	-	-

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Klasa ochrony IEC	Kod stopnia ochrony	Kod stopnia ochrony
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Klasa ochrony IEC	Kod stopnia ochrony	Kod stopnia ochrony
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	-	-

