



Sistem de șină cu 3 circuite și formă pătrată, RCS750 - flexibil și multifuncțional

RCS750, e circuite, pătrat

Sistemul de șină cu 3 circuite și formă rectangulară, RCS750 are o structură solidă din aluminiu, cu lungimi de 1, 2, 3 și 4 m și patru conductori electrici. Se poate crea cu ușurință orice configurație posibilă: montaj orizontal sau vertical, pe sau încastrat în tavan, aparent pe perete sau pe panouri independente. Sistemul poate fi utilizat și ca structură mobilă. Fiecare proiector are conectare separată și poate fi alimentat selectiv. Aceste aparate de iluminat pot fi mutate cu ușurință de-a lungul șinei pentru a modifica designul în funcție de tipul de iluminat dorit. Astfel, se poate crea un sistem de șină multifuncțional adecvat pentru iluminatul de accent, precum și pentru suspendare de materialele publicitare și/sau decorative. Este disponibilă și o gamă extinsă de adaptoare, conectori de alimentare și accesorii de montaj.

Beneficii

- Sistem flexibil cu 3 circuite pentru utilizatorul profesionist, permițând crearea relativ simplă a oricărei configurații necesare
- Toate aparatele de iluminat au alimentare separată, astfel încât pot fi mutate cu ușurință, de exemplu pentru a crea atmosfere diferite în vitrinele sau interioarele magazinelor
- Poate fi aplicat ca o structură „mobilă” folosind tuburile de suspensie și clemele furnizate

RCS750, e circuite, pătrat

Caracteristici

- Poate fi utilizat cu toate spoturile Philips LED 3C
- Disponibil în lungimi de 1, 2, 3 și 4 m
- Disponibil în trei finisaje – alb, negru, aluminiu
- Gama disponibilă de adaptoare, conexiuni de alimentare și accesorii de montare

Cerere

- Magazine
- Iluminat arhitectural de interior

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



RBS750 recessed track, white



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



RCS750, e circuite, pătrat

Versions

ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



RCS750, e circuite, pătrat

Versions



ZRS750 CS WH (XTSP11-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



RBS750 recessed track, alu




ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L
(SKB18-1)

RCS750, e circuite, pătrat

Versions

ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)






ZRS700 MBW6 ALU WALL
BRACKET (SKB21-1)




ZRS750 ICP BK (XTS21-2)










Cote



Cote



Cote



RCS750, e circuite, pătrat

Cote

Detalii produs



Coupling piece with suspension set



Power supply connector end left



Fish plate connection



Flexible coupling/corner piece



External earth coupling/corner piece outer 90°



End piece

Informații generale

RCS750, e circuite, pătrat

Order Code	Full Product Name	Culoare accesoriu	Test de incandescență	Test de incandescență
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Negru	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Negru	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Alb	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Negru	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Negru	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Alb	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Alb	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Alb	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Negru	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Alb	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Alb	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Alb	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Alb	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Negru	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Alb	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Alb	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Alb	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Negru	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Alb	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminiu	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminiu	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s

Order Code	Full Product Name	Culoare accesoriu	Test de incandescență	Test de incandescență
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminiu	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminiu	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Alb	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Alb	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	Alb	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Alb	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminiu	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminiu	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Alb	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Alb	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Alb	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Negru	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Aluminiu	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Negru	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Negru	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Negru	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Negru	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Temperatură 850 °C, durată 5 s
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	Negru	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Aluminiu	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Negru	-	-

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Tensiune de intrare
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	250 V	250 V
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Tensiune de intrare
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-

RCS750, e circuite, pătrat

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Tensiune de intrare
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	250 V	250 V
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	-	-
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Tensiune de intrare
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	250 V	250 V
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	-	-
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	250 V	250 V

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Clasă de protecție IEC	Cod protecție împotriva infiltrărilor	Cod protecție împotriva infiltrărilor
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Clasă de protecție IEC	Cod protecție împotriva infiltrărilor	Cod protecție împotriva infiltrărilor
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-	-	-

RCS750, e circuite, pătrat

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Clasă de protecție IEC	Cod protecție împotriva infiltrărilor	Cod protecție împotriva infiltrărilor
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Clasă de protecție IEC	Cod protecție împotriva infiltrărilor	Cod protecție împotriva infiltrărilor
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	IP30	IP30
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	-	-

