

Hệ thống ray vuông 3 mạch điện RCS750 – linh hoạt và đa năng

Square RCS750 3 mạch điện

Hệ thống thanh ray vuông 3 mạch điện RCS750 được tạo thành từ một thanh ray nhôm vững chắc có chiều dài 1, 2, 3 và 4 m cùng với bốn dây điện. Có thể dễ dàng thực hiện bất kỳ cấu hình nào: ngang hoặc dọc, lắp trên hoặc trong trần nhà, trên tường hoặc trên các tấm panel độc lập. Cũng có thể sử dụng hệ thống dưới dạng cấu trúc nổi. Tất cả các bộ đèn đều có nguồn điện riêng và có thể chuyển đổi nguồn riêng từng bộ đèn. Cũng có thể dễ dàng di chuyển các đèn này để thay đổi ánh sáng và cách bài trí. Khi đó, có thể tạo một hệ thống thanh ray đa chức năng để chiếu sáng tạo điểm nhấn, cũng như phục vụ quảng cáo treo và vật liệu trang trí. Ngoài ra, còn có một loạt bộ điều hợp, dây nối cấp nguồn và phụ kiện gắn lắp

Lợi ích

- Hệ thống thanh ray 3 mạch điện linh hoạt cho người dùng chuyên nghiệp, cho phép tạo ra các cấu hình được yêu cầu một cách khá dễ dàng.
- Tất cả các bộ đèn đều có công tắc riêng nên có thể dễ dàng di chuyển chúng, ví dụ, để thay đổi không khí tại cửa sổ hoặc nội thất của cửa hàng.
- Có thể dùng dưới dạng cấu trúc "nổi" bằng cách sử dụng các ống treo và ngàm kẹp được cung cấp.

Tính năng

- Có thể sử dụng với tất cả các đèn LED rọi ray 3C của Philips
- Có sẵn các mức độ dài 1, 2, 3 và 4 m
- Có sẵn ba loại bề mặt hoàn thiện – trắng, đen, nhôm
- Có sẵn các loại bộ nối, giắc nối nguồn điện và phụ kiện lắp đặt

Ứng dụng

- Cửa hàng bán lẻ
- Chiếu sáng kiến trúc trong nhà

Square RCS750 3 mạch điện

Thông số kỹ thuật

Loại	RCS750 (phiên bản lắp trên bề mặt hoặc treo)
	RBS750 (phiên bản âm trần)
Mạch điện	Thanh ray cấp nguồn 3 mạch điện (3C)
Phiên bản độ dài	1000 mm (L1000)
	2000 mm (L2000)
	3000 mm (L3000)
	4000 mm (L4000)
Màu	Trắng (WH)
	Đen (BK)
	Nhôm (ALU)

Lắp đặt	Ba mạch điện 250 V AC, 16 A, 3 x 3,7 KvA (nguồn điện tổng)
	Ngoài ra, có thể kết nối nguồn 3 pha (230 - 400 V 16 A) khi đó công suất danh định tăng gấp ba lần, tức là 11,1 kW
	Lỗ lắp tích hợp (khoảng cách 1000 mm, tải trọng tối đa 5 x 5 kg, mô-men xoắn 2,5 Nm)
Phụ kiện	Các loại bộ nối, giắc nối nguồn điện và phụ kiện lắp đặt

Phiên bản










Bản vẽ kích thước



Product
RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)

Square RCS750 3 mạch điện

Chi tiết sản phẩm

Coupling piece with suspension set



Power supply connector end left



Fish plate connection



Thông số vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mạch điện	Phụ kiện điện	Điện áp đầu vào	Điện áp đầu vào
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Ray 3 mạch điện	-	-	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Ray 3 mạch điện	-	-	-
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Ray 3 mạch điện	-	-	-
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Ray 3 mạch điện	Bộ cấp nguồn bên trái	250 V	250 V
910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Ray 3 mạch điện	-	250 V	250 V

Order Code	Full Product Name	Mạch điện	Phụ kiện điện	Điện áp đầu vào	Điện áp đầu vào
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Ray 3 mạch điện	-	250 V	250 V
910930009718	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	Ray 2 mạch điện hoặc 3 mạch điện	-	-	-
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Ray 3 mạch điện	-	-	-
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Ray 3 mạch điện	-	-	-

Thông tin chung (1/2)

Order Code	Full Product Name	Màu phụ kiện	Cấp bảo vệ IEC	Thử nghiệm nguy hiểm cháy	Thử nghiệm nguy hiểm cháy	Phụ kiện cơ khí	Phụ kiện cơ khí	Phụ kiện treo
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Trắng	-	-	-	-	-	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Trắng	Cấp an toàn I	Nhiệt độ 850 °C, thời gian 5 giây	Nhiệt độ 850 °C, thời gian 5 giây	-	-	-
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Trắng	Cấp an toàn I	Nhiệt độ 850 °C, thời gian 5 giây	Nhiệt độ 850 °C, thời gian 5 giây	-	-	-
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Đen	-	-	-	-	-	-

Square RCS750 3 mạch điện

Order Code	Full Product Name	Màu phụ kiện	Cấp bảo vệ IEC	Thử nghiệm nguy hiểm cháy	Thử nghiệm nguy hiểm cháy	Phụ kiện cơ khí	Phụ kiện cơ khí	Phụ kiện treo
910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Đen	-	-	-	-	-	-
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Đen	-	-	-	-	-	Mối nối treo
910930009718	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	Trắng	-	-	-	Bản mã bắt vít	Bản mã bắt vít	-
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Đen	Cấp an toàn I	Nhiệt độ 850 °C, thời gian 5 giây	Nhiệt độ 850 °C, thời gian 5 giây	-	-	-
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Đen	Cấp an toàn I	Nhiệt độ 850 °C, thời gian 5 giây	Nhiệt độ 850 °C, thời gian 5 giây	-	-	-

Thông tin chung (2/2)

Order Code	Full Product Name	Phụ kiện treo	Mô tả chi tiết	Mô tả chi tiết
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	Mối nối trong máng đèn	Mối nối trong máng đèn
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	-	-	-
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	-	-	-
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	SUPPLY LEFT	SUPPLY LEFT
910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	Mối nối trong máng đèn	Mối nối trong máng đèn

Order Code	Full Product Name	Phụ kiện treo	Mô tả chi tiết	Mô tả chi tiết
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Mối nối treo	SUPPLY CENTRAL	SUPPLY CENTRAL
910930009718	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	-	Ngàm treo	Ngàm treo
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	-	-	-
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	-	-	-

Cơ khí và bộ vỏ

Order Code	Full Product Name	Chiều dài
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	1000 mm
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	2000 mm
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-
910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-

Order Code	Full Product Name	Chiều dài
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-
910930009718	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	-
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	1000 mm
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	2000 mm

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập	Mã bảo vệ chống xâm nhập
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	IP30	IP30
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	IP30	IP30
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-
910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập	Mã bảo vệ chống xâm nhập
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-
910930009718	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	-	-
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	IP30	IP30
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	IP30	IP30

Square RCS750 3 mạch điện

© 2022 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.

www.lighting.philips.com
2022, Tháng 12 27 - dữ liệu có thể thay đổi