



DALI Square Track – joustavuus tuo energiansäästöä

DALI Square Track

DALI-projektorien ja erityisen sovittimen kanssa käytettäväksi suunniteltu DALI Square Track -kisko tuo joustavuutta myymälöiden tunnelmavalaisuuteen ja auttaa samalla pienentämään energiankulutusta. Järjestelmä on valmistettu umpinaisesta alumiinikiskosta, ja saatavilla on useita pituus- ja sähköjohdevaihtoehtoja. Monipuolinen DALI Square Track voidaan pinta-, seinä- ja uppoasentaa vaaka- tai pystysuoraan, tai vaihtoehtoisesti se voidaan asentaa erillisiin paneeleihin. Järjestelmää voidaan käyttää myös riippuvana rakenteena. Kaikissa valaisimissa on erillinen virransyöttö, ja ne voidaan sytyttää erikseen. Valaistusta ja tunnelmaa on helppo muuttaa siirtämällä valaisimia. Monitoimista kiskojärjestelmää voidaan näin ollen käyttää niin kohdevalaistukseen kuin mainosten ja somisteidenkin ripustukseen.

Hyödyt

- Mahdollistaa joustavat valaistusasetukset
- Säästää energiaa
- Huomaamaton ja tyylikäs kisko

Ominaisuudet

- DALI-protokolla voidaan integroida huomaamattomasti myymälän kohdevalaisinkiskoon himmennystä ja valaistuksen hallintaa varten
- Voidaan käyttää Philipsin 3-vaihevirtakiskoasennettavien ledikohdevalaisinten kanssa
- Saatavilla olevat pituudet: 1, 2, 3 ja 4 m
- Seitsemän sähköjohdinta: L1 / L2 / L3 / nolla / maatto 16 A / 400 V, IP20 + DA / DA 2 x 1 A / 50 V FELV AC (DALI)
- Saatavilla kolme pintakäsittelyä: valkoinen, musta ja alumiini
- Saatavilla valikoima sovittimia, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita

DALI Square Track

Käyttökohteet

- Kohdevalaistus myymälöissä, ostoskeskuksissa ja museoissa
- Kaikki sisätilojen arkkitehtoniset käyttökohteet

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 EPS BK



ZCS750 5C6 TCP WH



ZCS750 5C6 CCP GR



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)




ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



RCS750 track, alu



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 CCP WH



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)

DALI Square Track

Versions









ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)

ZCS750 5C6 TCP BK


ZCS750 5C6 XCP BK

Mittapiirros




DALI Square Track

Mittapiirros



Tuotetiedot

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lisävarusteen väri	Hehkulankatesti	Hehkulankatesti
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Harmaa	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Valkoinen	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Valkoinen	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Valkoinen	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Harmaa	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Harmaa	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	Harmaa	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Harmaa	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Valkoinen	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Valkoinen	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Valkoinen	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Valkoinen	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s

Order Code	Full Product Name	Lisävarusteen väri	Hehkulankatesti	Hehkulankatesti
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Musta	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Musta	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Valkoinen	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Valkoinen	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	Valkoinen	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Valkoinen	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Harmaa	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Harmaa	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Valkoinen	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Valkoinen	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Musta	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s

DALI Square Track

Order	Lisävarusteen			
Code	Full Product Name	väri	Hehkulankatesti	Hehkulankatesti
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Valkoinen	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Valkoinen	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Musta	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Musta	-	-
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Musta	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Musta	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Musta	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Musta	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Musta	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Valkoinen	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Valkoinen	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Valkoinen	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Harmaa	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Harmaa	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s

Order	Lisävarusteen			
Code	Full Product Name	väri	Hehkulankatesti	Hehkulankatesti
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Harmaa	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Harmaa	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Musta	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Musta	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	Musta	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Musta	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Musta	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Musta	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Musta	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Musta	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Musta	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order	Full Product	Suojausluokka	Suojausluokka	Suojausluokan	Suojausluokan	Order	Full Product	Suojausluokka	Suojausluokka	Suojausluokan	Suojausluokan
Code	Name	IEC	IEC	koodi	koodi	Code	Name	IEC	IEC	koodi	koodi
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-	-	-	06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Suojausluokka	Suojausluokka	IP30	IP30
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Suojausluokka	Suojausluokka	IP30	IP30	06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Suojausluokka	Suojausluokka	IP30	IP30

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC	Suojausluokan koodi	Suojausluokan koodi	Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC	Suojausluokan koodi	Suojausluokan koodi
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-	-	-	06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-	-	-	06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-	-	-	06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-	-	-	06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30	06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30	06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30	06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-	-	-
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30	06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-	-	-
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-	-	-	06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-	-	-	06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-	-	-	06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-	-	-	06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-	-	-	06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-	-	-	06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-	-	-	06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-	-	-	06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-	-	-	06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC	Suojausluokan koodi	Suojausluokan koodi	Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC	Suojausluokan koodi	Suojausluokan koodi
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-	-	-	06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-	-	-	06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-	-	-	06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30	06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30	06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30	06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30	06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-	-	-	06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-	-	-	06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-	-	-

