



DALI Square Track – fleksibilitet som gir energibesparelser

DALI Square Track

DALI Square Track er designet for bruk med DALI-lyskastere med en dedikert adapter og er ideell for brukere som ønsker seg belysningsfleksibilitet for å skape en bestemt stemning i butikken, og for å redusere energiforbruket. Systemet er laget av en heldekkende aluminiumsskinne som fås i ulike lengder og med et utvalg elektriske ledere. Hvilken som helst gitt konfigurasjon kan enkelt skapes, vannrett eller loddrett, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående paneler. Systemet kan også brukes som en flytende struktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan slås på/av selektivt. De kan enkelt flyttes for å endre belysningen og presentasjonen. På denne måten kan man lage et flerfunksjonelt skinneresystem for både effektbelysning og opphenging av reklame og dekorativt materiale.

Fordeler

- Gjør det mulig med fleksible lysinstallasjoner
- Sparer energi
- Diskré smartskinne

Funksjoner

- Integrering av DALI-protokollen med en diskre butikkspotskinne som i stor grad brukes til dimming og kontroll
- Kan brukes med alle Philips LED 3C-skinnespotter
- Tilgjengelig i lengder på 1, 2, 3 og 4 m
- Sju elektriske ledere: L1/L2/L3/nøytral/jordet 16 A / 400 V, IP20 + DA/DA 2 x 1 A / 50 V FELV AC (DALI)
- Leveres i tre utførelser: hvitt, svart, aluminium
- En rekke adaptere, strømforsyningstilkoblinger og monteringsstilbehør er tilgjengelige

DALI Square Track

Søknad

- Effektbelysning for butikker, kjøpesentre, museer
- Alle bruksområder innendørs med arkitektonisk belysning

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 TCP GR



ZCS750 5C6 EPS BK



ZCS750 5C6 TCP WH



ZCS750 5C6 CCP GR



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 EPS GR



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)

DALI Square Track

Versions



ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)









RCS750 track, black




ZCS750 5C6 XCP BK

Målskisse




DALI Square Track

Målskisse




Produkt detaljer

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Test av glødetråd	Test av glødetråd
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Grå	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Hvit	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Hvit	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Hvit	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Grå	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Grå	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	Grå	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Grå	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Hvit	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Hvit	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Hvit	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Hvit	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Svart	-	-

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Test av glødetråd	Test av glødetråd
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Svart	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Hvit	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Hvit	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	Hvit	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Hvit	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Grå	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Grå	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Hvit	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Hvit	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Svart	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Hvit	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Test av	
			glødetråd	glødetråd
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Hvit	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Svart	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Svart	-	-
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Svart	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Hvit	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Hvit	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Hvit	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Grå	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Grå	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Test av	
			glødetråd	glødetråd
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Grå	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Grå	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Svart	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Svart	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	Svart	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Svart	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Svart	-	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse	Ingress beskyttelseskode	Ing be: Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse	Ingress beskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-	-	-	06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP3006571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-	-	-
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP3006574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse	Ingress beskyttelseskode	Ing be: Code	Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse	Ingress beskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
06577899	ZCS750 5C6 TCPL GR (XTSC639-1)	-	-	-	-	06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-	-	-	06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30	0653800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30	06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30	06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-	-	-
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30	06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-	-	-
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-	-	-	06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-	-	-	06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-	-	-	06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-	-	-	06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
06579299	ZCS750 5C6 TCPL WH (XTSC639-3)	-	-	-	-	06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-	-	-	06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-	-	-	06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-	-	-	06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-	-	-	06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-	-	-	06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-	-	-	06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse	Ingress beskyttelseskode	Ing Order be: Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse	Ingress beskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-	-	- 06575499	ZCS750 5C6 TCP LI BK (XTSC637-2)	-	-	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP3006578599	ZCS750 5C6 TCP LE BK (XTSC639-2)	-	-	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP3006581599	ZCS750 5C6 TCP RI BK (XTSC640-2)	-	-	-	-
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP3006530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP3006533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-	-	- 06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-	-	- 06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
06572399	ZCS750 5C6 TCP RE BK (XTSC636-2)	-	-	-	- 06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-	-	-

