

DALI Square Track – flexibilitet och besparingar

DALI Square Track

Avsedd för användning med DALI-strålkastare med särskild adaptor, är DALI Square Track idealisk för användare som önskar flexibel belysning för att kunna skapa en viss miljö i butiken eller reducera sin energiförbrukning. Systemet bygger på en stabil aluminiumskena som finns tillgänglig i flera olika längder samt ett urval elektriska ledare. DALI Square Track erbjuder stor designfrihet - montera horisontellt eller vertikalt, på eller i tak, på väggar eller fristående paneler. Systemet kan även monteras nedpendlat från taket. Alla armaturer kan ha separat strömförsörjning och tändas/släckas selektivt. De kan enkelt flyttas för att förändrar belysningen och systemets utseendet, vilket gör DALI Square Track till ett multifunktionellt skensystem för accentbelysning såväl som annonsskyltar och dekorativt material.

Fördelar

- Underlättar flexibla ljusinställningar
- Möjliggör energibesparingar
- Diskret och smart monteringsskena

Funktioner

- Integration of the DALI protocol within an unobtrusive retail spot track widely used for dimming and control
- Can be used with all Philips LED 3C track spots
- Available in lengths of 1, 2, 3 and 4 m
- Seven electrical conductors: L1/L2/L3/neutral/ground 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Available in three finishes – white, black, aluminum
- Range of adaptors, power supply connections and mounting accessories available

DALI Square Track

Användning

- Accent lighting in retail outlets, shopping malls, museums
- All indoor architectural lighting applications

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 TCP GR




ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)




ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 CCP WH



ZCS750 5C6 EPS GR



RBS750 recessed track, alu



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)



ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)


DALI Square Track


Versions





ZCS750 5C6 XCP BK


Måttskiss



















Måttskiss














Produktinformation

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Allmän information

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg	Glödtrådstest	Glödtrådstest
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Grå	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Vit	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Vit	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Vit	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Grå	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Grå	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	Grå	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Grå	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Vit	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Vit	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Vit	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Vit	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Svart	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Svart	-	-

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg	Glödtrådstest	Glödtrådstest
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Vit	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Vit	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	Vit	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Vit	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Grå	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Grå	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Vit	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Vit	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Svart	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Vit	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Vit	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg	Glödtrådstest	Glödtrådstest
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Svart	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Svart	-	-
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Svart	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Vit	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Vit	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Vit	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Grå	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Grå	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg	Glödtrådstest	Glödtrådstest
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Grå	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Grå	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Svart	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Svart	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	Svart	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Svart	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Svart	-	-

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddsklass IEC	Kod för kapslingsklass	Kod för kapslingsklass	Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddsklass IEC	Kod för kapslingsklass	Kod för kapslingsklass
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-	-	-	06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30	06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-	-	-
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30	06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	-	-	-	-
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30	06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddsklass IEC	Kod för kapslingsklass	Kod för kapslingsklass	Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddsklass IEC	Kod för kapslingsklass	Kod för kapslingsklass
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30	06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30	06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30	06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-	-	-
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30	06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-	-	-
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-	-	-	06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-	-	-	06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-	-	-	06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-	-	-	06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-	-	-	06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-	-	-	06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-	-	-	06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-	-	-	06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-	-	-	06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-	-	-	06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-	-	-	06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30	06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-	-	-
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30	06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddsklass IEC	Kod för kapslingsklass	Kod för kapslingsklass	Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddsklass IEC	Kod för kapslingsklass	Kod för kapslingsklass
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30	06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-	-	-
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30	06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-	-	-
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30	06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-	-	-	06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-	-	-	06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-	-	-	06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	IP30	IP30
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-	-	-	06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-	-	-

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.