DALI Square Track – flexibility enabling energy savings

DALI Square Track

Designed for use with DALI projectors with a dedicated adaptor, the DALI Square Track is ideal for users who want lighting flexibility to create a specific ambience in their shop and to reduce energy consumption. The system is made up of a solid aluminum track, which is available in various lengths and with a choice of electrical conductors. Any given configuration can be easily created – horizontal or vertical, mounted on or in the ceiling, on the wall or on free-standing panels. The system can also be used as a floating structure. All luminaires have a separate power supply and can be switched selectively. They can easily be moved to alter the lighting and presentation. In this way, a multifunctional track system can be created for accent lighting as well as for suspending advertising and decorative material.

Faydaları

- Allows flexible light settings
- Enables energy savings
- Unobtrusive smart track

Özellikler

- Integration of the DALI protocol within an unobtrusive retail spot track widely used for dimming and control
- Can be used with all Philips LED 3C track spots
- Available in lengths of 1, 2, 3 and 4 m
- Seven electrical conductors: L1/L2/L3/neutral/ground 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Available in three finishes – white, black, aluminum
- Range of adaptors, power supply connections and mounting accessories available

DALI Square Track

Uygulama

- Accent lighting in retail outlets, shopping malls, museums
- All indoor architectural lighting applications

Versions

RBS750 recessed track, white

RBS750 recessed track, alu

ZCS750 5C6 TCP BK

RCS750 track, black

Boyutlu çizim









DALI Square Track

Boyutlu çizim





ÜRÜN BİLGİLERİ

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Aksesuar rengi	Ateşleme teli testi	Ateşleme teli testi
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Beyaz	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Beyaz	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Beyaz	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Beyaz	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Beyaz	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Beyaz	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Beyaz	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Alüminyum	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Alüminyum	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Alüminyum	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Alüminyum	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.

Order Code	Full Product Name	Aksesuar rengi	Ateşleme teli testi	Ateşleme teli testi
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Siyah	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Siyah	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Siyah	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Siyah	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Alüminyum	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Alüminyum	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Alüminyum	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Alüminyum	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Siyah	-	-
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Siyah	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Koruma sınıfı IEC	Koruma sınıfı IEC	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Koruma sınıfı IEC	Koruma sınıfı IEC	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-	-	-
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	IP30	IP30

DALI Square Track

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.

www.lighting.philips.com
2023, Ağustos 2 - Bilgi değişimi